

# EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 ベース配管形マニホールド/分割形ベース/プラグインタイプ



## 45S6B型

# SY3000-5000 Series

EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の使用をご確認ください。

## マニホールド型式表示方法

SS5Y **3** - 45S6B **U** - **02** **U** - **C4** - **Q**

マニホールドシリーズ

3	SY3000
5	SY5000

SIユニット仕様

無記号	NPN出力(+COM.)
N	PNP出力(-COM.)

SIユニット取付位置

U	U側
D	D側

バルブ連数

記号	連数	備考
02	2連	ソレノイドの数16まで対応可
⋮	⋮	
16	16連	

※ブランキングブロックAss'yの数も含みます。

### SIユニット品番体系表

記号	SIユニット仕様	SIユニット品番	掲載ページ
無記号	NPN出力(+COM.)	EX510-S002A	P.1490
N	PNP出力(-COM.)	EX510-S102A	

## マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

**表示例**

SS5Y3-45S6BD-05U-C6...1set (45S6B型5連マニホールド品番)  
 \* SY3140-5FU...3set (シングルソレノイド品番)  
 \* SY3245-5FU...1set (ダブルソレノイド品番)

\*印は組み込み記号です。\*印を搭載する電磁弁等の品番の初めに付けてください。

・バルブ配列はSIユニットの取付位置にかかわらず、D側から1連目となります。  
 ・ダブル・3位置(デュアルポティタイプ)はマニホールドベースを2連分使用しますので、マニホールド品番の連数にご注意ください。

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

オプション  
指定連数より長いDINレールが必要な場合は、その連数をご指示ください。(MAX.20連)

### A,Bポート管接続口径 ワンタッチ管継手(ミリサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	φ4ワンタッチ管継手	SY3000
C6	φ6ワンタッチ管継手	
M	混合	
C4	φ4ワンタッチ管継手	SY5000
C6	φ6ワンタッチ管継手	
C8	φ8ワンタッチ管継手	
M	混合	

### ワンタッチ管継手(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
N3	φ5/32"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	φ1/4"ワンタッチ管継手	
M	混合	
N3	φ5/32"ワンタッチ管継手	SY5000
N7	φ1/4"ワンタッチ管継手	
N9	φ5/16"ワンタッチ管継手	
M	混合	

※混合仕様の場合はマニホールド仕様書で別途ご指示ください。

### パイロット仕様

無記号	内部パイロット仕様
S	内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
R	外部パイロット仕様
RS	外部パイロット仕様・サイレンサ内蔵

### 給排気ブロックAss'y取付位置

U	U側	2~10連
D	D側	
B	両側	2~16連
M	特殊仕様*	

※特殊仕様の場合はマニホールド仕様書で別途ご指示ください。

EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システムの詳細につきましてはP.1478~1504および「取扱説明書」をご確認ください。取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。https://www.smcworld.com