

対応アクチュエータ

LEF LEY/G LES/H

注)
LEP LER LEH

注) 連続回転(360°)仕様は除く。

4軸ステップモータコントローラ (パラレルI/Oタイプ/EtherNet/IPタイプ)

JXC73/83/93 Series



型式表示方法

■パラレルI/Oタイプ(JXC73/83)

コントローラ単体



JXC 7 3 2

入出力仕様

記号	入出力仕様
7	NPN
8	PNP

I/Oケーブル/取付方法

記号	I/Oケーブル	取付方法
1	1.5m	ねじ取付
2	1.5m	DINレール
3	3m	ねじ取付
4	3m	DINレール
5	5m	ねじ取付
6	5m	DINレール
7	なし	ねじ取付
8	なし	DINレール

4軸タイプ

※I/Oケーブルは2本付属されます。

■EtherNet/IP™タイプ(JXC93)

コントローラ単体



JXC 9 3 7

EtherNet/IP™タイプ

取付方法

記号	取付方法
7	ねじ取付
8	DINレール

4軸タイプ

※アクチュエータはアクチュエータケーブル付属のうえ、別途手配してください。

(例: LEFS16B-100B-S1)

※アクチュエータの「速度・搬送質量」グラフは、接続するアクチュエータの「LECPAの場合」をご参照ください。