

空気

水

用

比例制御弁

# JSP Series



## 型式表示方法



ベース配管

JSP **1** **3** - **S** **F** **200** - **5** **G**

直接配管

JSP **1** **1** - **S** **F** **201** **R** - **5** **G** - **B**

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

### ① サイズ

記号	サイズ
1	10
2	20

### ② ボディ材質

記号	材質
S	SUS
C	黄銅

### ③ [直接配管]オリフィス径と口径

記号	オリフィス径 (mmφ)	管接続口径	サイズ	
			10	20
101	1.4	1/8	●	—
201	2.3	1/8	●	—
202	2.0	1/4	—	●
203		3/8	—	●
302	3.2	1/4	—	●
303		3/8	—	●

### ④ [ベース配管]オリフィス径と口径

記号	オリフィス径 (mmφ)	管接続口径	サイズ	
			10	20
100	1.4	—	●	—
200	2.3	—	●	—
200	2.0	—	—	●
300	3.2	—	—	●

※取付ビス4本付

### ⑤ ねじ種類

記号	ねじ種類
R	Rc
N	NPT
F	G

### ⑥ 電圧タイプ

記号	電圧タイプ
5	DC24V
6	DC12V

### ⑦ リード線取出方法

記号	リード線取出方法	サイズ	
		10	20
G	グロメット	●	●
CS	コンジット (サージ電圧保護回路付)	—	●
DS	DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)	●	●
DN	DIN形ターミナル コネクタなし (サージ電圧保護回路付)	●	●

### ⑧ ブラケット有無

記号	ブラケット	
無記号	なし	
B	あり	
	サイズ: 10	サイズ: 20
	SUS/黄銅	SUS 黄銅

### 部品品番/ブラケットAss'y

#### サイズ10

品番	ボディ材質	ブラケット材質	備考
JSX021-12A-3	SUS/黄銅	SUS	取付ビス付 (SUS)

#### サイズ20

品番	ボディ材質	口径	ブラケット材質	備考
JSX022-12A-2-1	SUS	(Rc, NPT, G) 1/4	SUS	止めねじ付 (SUS)
JSX022-12A-2-1		(Rc, NPT) 3/8		
JSX022-12A-2-2		(G) 3/8		
JSX20-12A-4	黄銅	(Rc, NPT, G) 1/4, 3/8		取付ビス付 (SUS)