

エアシリンダ／標準形：複動・片ロッド

25A-CA2 Series

∅40, ∅50, ∅63, ∅80, ∅100



型式表示方法

25A-C D A2 L 50-100 Z-M9BW

●二次電池対応シリーズ

●オートスイッチ付

無記号	スイッチ用マグネットなし※
D	オートスイッチ付(磁石内蔵)

※スイッチ用マグネットなしの場合、オートスイッチは取付できません。

●オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
3	3ヶ付
n	nヶ付

●オートスイッチ

無記号 | オートスイッチなし

※適用オートスイッチ品番はP.205よりご選定ください。

●取付支持形式

B	基本形
L	軸方向フート形
F	ロッド側フランジ形
G	ヘッド側フランジ形
C	1山クレビス形
D	2山クレビス形
T	センタトラニオン形

●シリンダストローク(mm)

40	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
50・63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600
80・100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700

※上記以外の中間ストロークにつきましては、受注生産となります。

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類
の表示記号は無記号になります。

(例) 25A-CDA2L40-100Z

●チューブ内径

40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

25A-取付支持金具／部品品番

チューブ内径(mm)	40	50	63	80	100
軸方向フート形※	25A-CA2-L04	25A-CA2-L05	25A-CA2-L06	25A-CA2-L08	25A-CA2-L10
フランジ形	25A-CA2-F04	25A-CA2-F05	25A-CA2-F06	25A-CA2-F08	25A-CA2-F10
1山クレビス形	25A-CA2-C04	25A-CA2-C05	25A-CA2-C06	25A-CA2-C08	25A-CA2-C10
2山クレビス形※※	25A-CA2-D04	25A-CA2-D05	25A-CA2-D06	25A-CA2-D08	25A-CA2-D10

※軸方向フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には数量を2ヶでご手配ください。

※2山クレビス形には、クレビス用ピン、平座金、割ピンが同梱されます。