

バルブ型式表示方法



10-SQ2 1 3 1 - 5 - 1 - C6 - - -

●クリーン
シリーズ

●シール方式

1 弾性体シール

●切換方式

1	2位置シングル (A) 4 2(B) (R1) 5 1 3 (R2) (P)
2	2位置ダブル (ダブルソレノイド) 注) (A) 4 2(B) (R1) 5 1 3 (R2) (P) 弾性体シール
3	3位置クローズセンタ (A) 4 2(B) (R1) 5 1 3 (R2) (P)
4	3位置エキゾーストセンタ (A) 4 2(B) (R1) 5 1 3 (R2) (P)
5	3位置プレッシャセンタ (A) 4 2(B) (R1) 5 1 3 (R2) (P)

注) ダブルソレノイド仕様は下記ファンクション記号が「D」になります。

●ファンクション

記号	仕様
無記号	標準タイプ(0.4W)
B	高速応答タイプ(0.95W)
D 注1)	2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
N 注2)	マイナスコモン

注1) 2位置ダブルには必ず記号「D」が付きます。

注2) Lキットの場合、マニホールド仕様がマイナスコモンの場合、バルブのコモン仕様もマイナスコモンに合わせてください。
Sキット(EX140)にマイナスコモン仕様バルブの組合せはありません。

注3) 記号が2つ以上重なる場合はアルファベット順になります。

●CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

●マニホールドブロックの有無

無記号	M	MB
マニホールド ブロックなし	マニホールド ブロック付	マニホールド ブロック付 背圧防止弁内蔵
・マニホールドと同 時手配する場合 ・バルブのみが必要 な場合	増連する場合	

●ポートプラグ取付ポート

無記号	なし
A	4(A)ポート
B	2(B)ポート

●シリンダポート管接続口径

記号	管接続口径	配管方向
C4	φ4用ワンタッチ管継手	横配管
C6	φ6用ワンタッチ管継手	
C8	φ8用ワンタッチ管継手	上配管 注1)
L4	φ4用ワンタッチ管継手	
L6	φ6用ワンタッチ管継手	
L8	φ8用ワンタッチ管継手	

注) 横配管への変更が可能です。

●手動操作方法

無記号	B	D
ノンロックプッシュ式 (要工具形)	ロック式 (要工具形)	スライド形ロック式 (手動形) ※横配管のみ対応

●定格電圧

5	DC24V
6	DC12V

注1) ランプ・サージ電圧保護回路は、内蔵されています。

注2) SキットはDC24V仕様のみになります。

方向制御機器

エアシリンダ

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

圧縮空気
清浄化機器

モジュラ
F, R,

圧力制御機器

管継手 & チューブ

駆動制御機器

圧力スイ
ッチ