

バッテリーレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動

LEFS Series LEFS25・32・40



型式表示方法



LEFS **H** **25** **R** **E** **B** - **200** **C** **N** **K** - **R1** **CD17T**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

コントローラの詳細は
次頁をご覧ください

① 精度

無記号	基本形
H	高精度形

② サイズ

25
32
40

③ モータ配置

無記号	ストレート
R	右側折返し
L	左側折返し

④ モータ種類

E	バッテリーレス アブソ (ステップモータDC24V)
---	-------------------------------

⑤ リード[mm]

記号	LEFS25	LEFS32	LEFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10

⑥ ストローク*1[mm]

ストローク	備考	
	サイズ	対応ストローク
50~800	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800
50~1000	32	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000
150~1200	40	150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200

⑦ モータオプション

無記号	ロックなし
B	ロック付

⑧ オートスイッチ適合(ストレートのみ)*2 *3 *4 *5

無記号	なし
C	あり(取付金具1ヶ同梱)

⑨ グリース塗布(シールバンド部)

無記号	あり
N	なし(ローラ仕様)

⑩ 位置決めピン穴

無記号	ハウジングB 底面*5	
K	ボディ底面 2ヶ所	

⑪ アクチュエータケーブル種類・長さ

ロボットケーブル		[m]	
無記号	なし	R8	8*6
R1	1.5	RA	10*6
R3	3	RB	15*6
R5	5	RC	20*6

記載のない事項は標準品と同一です。
詳細はWEBカタログをご覧ください。



オートスイッチの詳細はWEBカタログをご覧ください。