

型式表示方法



10-AMH150C~10-AMH550C



クリーンシリーズ

ボディサイズ

150C
250C
350C
450C
550C

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
F	G
N	NPT

管接続口径

記号	サイズ	適用ボディサイズ				
		150C	250C	350C	450C	550C
01	1/8	●				
02	1/4	●	●			
03	3/8		●	●		
04	1/2			●	●	
06	3/4				●	●
10	1					●

オプション

記号	内容
無記号	—
F	ゴム材質:フッ素ゴム ^{※3}
H	中圧空気用(1.6MPa仕様) ^{※3}
R	IN・OUT逆方向
T	目詰まりチェッカ付 ^{※3}

※3 記号Tと記号F, Hの組合せはできません。

ドレンガイド1/4めねじ^{※2}

※2 ドレン配管およびボールバルブなどの止弁の配管が必要です。

付属品

記号	名称
無記号	—
B	ブラケット ^{※1}

※1 ブラケットは同梱出荷(未組付)となります。

オプション説明

記号F:ゴム材質/フッ素ゴム

Oリング、ガスケットなどの材質にフッ素ゴムを使用。


記号H:中圧空気用(1.6MPa仕様)

最高使用圧力が1.6MPaまで対応できます。

記号R:IN・OUT逆方向

エア供給を右→左で使用可能。(標準仕様は、エア供給が左→右。)

記号T:目詰まりチェッカ付



エレメントの目詰まり状態を目視確認。
圧力降下
0.1MPa