

別売オプション

リザーバタンク／FNRシリーズ

逆洗工程に必要な流量を溜めておくタンク。(FN1シリーズ用)

※FN4は、本体にタンクを持つため不要となります。

型式表示方法

RoHS



FNR10 0 N - 10

サイズ

記号	容量	適用機種
0	1.1L	FN11□1
1	1.8L	FN11□2

接続口径

記号	接続口径
10	Rc1

パッキン材質

記号	材質
N	NBR
V	FKM

仕様

型式		FNR100N-10	FNR100V-10	FNR101N-10	FNR101V-10
タンク容量		1.1L		1.8L	
管接続口径		Rc1			
使用圧力		MAX 1.0MPa			
使用液体温度		MAX 80℃			
材質	ケース・カバー	SUS304			
	Oリング	NBR	FKM	NBR	FKM
質量		1.5kg		1.9kg	
適用フィルタ		FN11□1□(エレメントL250)		FN11□2□(エレメントL500)	

ダスト回収フィルタ(受注生産品)

エレメント逆洗後の液体からダストを回収するためのフィルタ。

エレメント(金網)は繰返し使用可能です。

型式表示方法

RoHS



FND100 N - 10 - M149 X0

パッキン材質

記号	材質
N	NBR
V	FKM

公称ろ過精度

記号	公称ろ過精度
149	149μm

接続口径

記号	接続口径
10	R1

エレメント種類

記号	種類
M	金網

仕様

型式	FND100N-10-M149X0	FND100V-10-M149X0
管接続口径	R1	
使用圧力	MAX 0.7MPa	
使用液体温度	MAX 80℃	
材質	ケース・カバー	SUS304
	Oリング	NBR
	エレメント	FKM
エレメント公称ろ過精度	149μm	
質量	7.5kg	

注) 受注生産品