

パワーバルブ
精密レギュレータ

VEX1□3⁰₃ Series

高精度・大容量のリリーフ・レギュレータ

ノズルフラツパ機構を採用した手動ハンドル形とエアオペレート形のポペットタイプ3ポート大容量排気形減圧弁です。

優れた圧力設定精度

供給能力と同等のリリーフ能力を有していますので2次側の容積が大きく、圧力変動が大きい場合にもすばやく応答し正確な2次圧力を設定します。

高精度

感度0.2%F.S.(フルスパン)以内、繰返し性±0.5%F.S.(フルスパン)以内の高精度にくわえ、大容量給・排気能力で圧力変動を小さく抑えますのでバルンサ用途に適しています。

マニホールド可能

WVEXB: 1 / 8 - 最大10連まで
WVEX2: 1 / 4 - 最大8連まで

豊富なシリーズ

M5~2インチまでの口径がそろっていますのでほとんどの流量、配管に対応できます。

最小サイズ VEX1^A33

- ノングリース仕様 (VEX1^A33のみ)
- シール材質NBR・FKMを用意 (VEX1^A33のみ)



最小サイズ



手動ハンドル形

エアオペレート形