

3.5MPa, 7.0MPa 高圧用クーラントバルブ VNH Series



型式表示方法

エアオペレート形
外部パイロット電磁形

VNH 2 1 1 A - 15A -

VNH 2 1 1 A - 15A - 1 D -

注) パイロットEXHポート(P2)には、サイレンサを標準装着しています。

ポート数

1	3ポート
注)3	2ポート

注) 2ポートは7.0MPaのみ

バルブタイプ

1	N.C./3.5MPa
3	N.C./7.0MPa

シール材質

A	NBRシール
B	FKMシール

バルブサイズ 管接続口径

1	10A	3/8
2	15A	1/2
3	20A	3/4
4	25A	1

ねじの種類

無記号	Rc
F	G*
N	NPT
T	NPTF

※接続はISO16030、JIS B 8674に準じた継手をご用意願います。

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

オプション

無記号	なし
B	ブラケット付

リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付

D	DIN形ターミナル
DZ	ランプ・サージ電圧保護回路付 DIN形ターミナル

定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3*	AC110V 50/60Hz
4*	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6*	DC12V
7*	AC240V 50/60Hz

※標準
その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

オプション

部品名	部品番号				
	VNH1□□	VNH2□□	VNH3□□	VNH4□□	
ブラケット(ボルト、ワッシャ付)	B	VNH1-A16	VNH2-A16	VNH3-A16	VNH4-A16

パイロット電磁弁型式表示方法

VO307- 5 D 1-Q

定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3*	AC110V 50/60Hz
4*	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6*	DC12V
7*	AC240V 50/60Hz

※標準
その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

ランプ・サージ電圧保護回路

D	DIN形ターミナル	●
DZ	ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル	●

付属品

VO307用ファンクションプレート(Dシール、ねじ付) : DXT152-14-5A