

水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND Series

型式表示方法

ボディオプション

無記号	標準形(銅合金)
注) S	ステンレスボディ形

注) ねじ込みタイプのみ

ねじの種類

無記号	Rc
F	G※
N	NPT
T	NPTF

※接続はISO16030、JIS B 8674
に準じた継手をご用意します。

エアオペレート形

VND **2** **0** **D** **S** - **15A** -

オプション

無記号	なし
注) B	ブラケット付
L	インジケータ(目視作動確認)付
注) BL	ブラケット、インジケータ(目視作動確認)付

注) ブラケットは、バルブサイズ1、2、3、4のみで
工場組立出荷となります。

ブラケット品番

バルブサイズ1：VN1-A16(ねじ付)

バルブサイズ2～4：VN□-16#1

2～4

記号	オリフィス径 (mm)	記号			記号	管接続 口径 Rc
		0 N.C.	2 N.O.	4 N.C.		
1	ø7	—	●	●	6A	1/8
		—	●	●	8A	1/4
		—	●	●	10A	3/8
2	ø15	●	●	—	10A	3/8
		●	●	—	15A	1/2
3	ø20	●	●	—	20A	3/4
4	ø25	●	●	—	25A	1
5	ø32	●	●	—	32A	1 1/4
		●	●	—	32F	1 1/4B相フランジ
6	ø40	●	●	—	40A	1 1/2
		●	●	—	40F	1 1/2B相フランジ
7	ø50	●	●	—	50A	2
		●	●	—	50F	2B相フランジ