



## マニホールド仕様

型式	SS5Y3-20(-Q)	SS5Y5-20(-Q)	SS5Y7-20(-Q)	
適用バルブ	SY3□20	SY5□20	SY7□20	
マニホールド形式	単一ベース形Bマウント			
P(SUP)・R(EXH)方式	共通SUP・共通EXH			
バルブ連数	2~20連 注1)			
A・Bポート配管場所	バルブ			
管接続口径	P, EA, EBポート	1/8	1/4	1/4
	A, Bポート	M5×0.8 C4(ø4ワンタッチ管継手) C6(ø6ワンタッチ管継手)	1/8 C4(ø4ワンタッチ管継手) C6(ø6ワンタッチ管継手) C8(ø8ワンタッチ管継手)	1/4 C8(ø8ワンタッチ管継手) C10(ø10ワンタッチ管継手)
マニホールドベース質量W(g) n:連数	W=13n+24	W=36n+64	W=43n+35	

注1) 10連以上(SS5Y7は5連以上)の場合は、両側のPポートに加圧し、両側のEA、EBポートより排気してください。

注2) マニホールドオプションはP.795をご参照ください。

## 流量特性表

型式	管接続口径		流量特性					
	1, 5, 3 (P, EA, EB)	4, 2 (A, B)	1→4/2 (P→A/B)			4/2→5/3 (A/B→EA/EB)		
			C[dm <sup>3</sup> /(s·bar)]	b	Cv	C[dm <sup>3</sup> /(s·bar)]	b	Cv
SS5Y3-20(-Q)	1/8	C6	0.72	0.29	0.18	0.80	0.36	0.21
SS5Y5-20(-Q)	1/4	C8	1.9	0.28	0.48	2.2	0.20	0.53
SS5Y7-20(-Q)	1/4	C10	3.6	0.31	0.93	3.6	0.27	0.88

注) マニホールドベース(5連)取付け時の値。2位置タイプ単独作動の場合。