

プラグリードタイプ

直接配管形 単体

S0700 Series



バルブ型式表示方法

S07 1 6 S - 5 G - C4

● 切換方式

記号	仕様
1	2位置シングル
2	2位置ダブル
3	3位置クローズドセンタ
A	4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.) (エキゾーストセンタ)
B	4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.) (プレッシャセンタ)
C	4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)

● 直接配管形

注) マニホールドへ搭載できません。

● ファンクション

記号	仕様	形状
無記号	EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ	
S	EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ注1)	
R	外部パイロット注2)	

注1) P.1067参照

注2) デュアル3ポートは対応不可

● P, Eポート/A, Bポート口径

記号	管接続口径
C2	φ2用ワンタッチ管継手
C4	φ4用ワンタッチ管継手
N1	φ1/8"用ワンタッチ管継手
N3	φ5/32"用ワンタッチ管継手

注) 外部パイロットの場合、P, E, XポートはM3になります。(P.1056参照)

● リード線取出方法

記号	仕様	形状
G	グロメット	
M	M形プラグコネクタ リード線300mm付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)	
MO	M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付)	

● 電圧

記号	仕様
5	DC24V
6	DC12V