

単体・サブプレートタイプ [IP67対応]

SV1000・2000・3000・4000



型式表示方法

SV 1 1 00 - 5 W1 U D - - -

シリーズ

1	SV1000
2	SV2000
3	SV3000
4	SV4000

オーダーメイド

無記号	—
X90	主弁フッ素ゴム仕様 (P.134参照)

切換方式

SV1000/2000/3000/4000	
1 2位置シングル (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	パイロット仕様 無記号 内部パイロット R 外部パイロット ※4位置デュアル3ポート弁には外部パイロット仕様はありません。
2 2位置ダブル (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	
SV1000/2000/3000	SV4000
3 3位置クローズセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	3位置クローズセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
4 3位置エキゾーストセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	3位置エキゾーストセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
5 3位置プレッシャセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)	3位置プレッシャセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
SV1000	SV2000
A デュアル3ポートN.C./N.C. 4(A) 2(B) 5(EA) 1(P) 3(EB)	デュアル3ポートN.C./N.C. 4(A) 2(B) 5(EA) 1(P) 3(EB)
B デュアル3ポートN.O./N.O. 4(A) 2(B) 5(EA) 1(P) 3(EB)	デュアル3ポートN.O./N.O. 4(A) 2(B) 5(EA) 1(P) 3(EB)
C デュアル3ポートN.C./N.O. 4(A) 2(B) 5(EA) 1(P) 3(EB)	デュアル3ポートN.C./N.O. 4(A) 2(B) 5(EA) 1(P) 3(EB)

※SV3000, 4000には4位置デュアル3ポート弁はありません。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

管接続口径

記号	管接続口径	適応シリーズ
無記号	サブプレートなし	
01	1/8	SV1000
02	1/4	SV2000 SV3000
03	3/8	SV3000 SV4000
04	1/2	SV4000

マニュアル

無記号	ノンロックプッシュ式
D	プッシュターンロック式 ドライバ操作形

ランプ・サージ電圧保護回路

U	ランプ・サージ電圧保護回路付
R	サージ電圧保護回路付

M12防水コネクタ

記号	ケーブル長さ (mm)
W1	300
W2	500
W3	1000
W4	2000
W7	5000

定格電圧

5	DC24V
6	DC12V