

型式表示方法

●ソレノイドバルブ型式表示方法 プラグイン用(電源ターミナル付、電源ターミナルなし共通)

SZ3 1 60 - 5 LOZ - C6 - -

切換方式

1	2位置シングルソレノイド
2	2位置ダブルソレノイド
3	3位置クローズドセンタ
4	3位置エキゾーストセンタ
5	3位置プレッシャセンタ
A	4位置デュアル3ポート弁 : N.C./N.C.
B	4位置デュアル3ポート弁 : N.O./N.O.
C	4位置デュアル3ポート弁 : N.C./N.O.

●定格電圧

5	DC24V
6	DC12V

●電源ターミナル付のマニホールドに使用する場合は必ずマニホールドの電圧仕様と合わせてください。

●背圧防止弁

無記号	なし
K	内蔵

●背圧防止弁内蔵タイプは有効断面積が約20%ダウンします。
●3位置のバルブには背圧防止弁付はありません。

●パイロット仕様

無記号	内部パイロット
R	外部パイロット

●4位置デュアル3ポート弁には外部パイロット仕様はありません。

●スイッチ仕様

無記号 : スイッチなし

J : スイッチ付

※スイッチの使用方法は注意P.283をご参照ください。

●コモン仕様

無記号	プラスコモン
N	マイナスコモン

●電源ターミナル付のマニホールドに使用する場合は必ずマニホールドのコモン仕様と合わせてください。

マニュアル

無記号 : ノンロックプッシュ式 	D : プッシュターンロック式 ドライバ操作形
----------------------	--------------------------------

●CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

●オーダーメイド

無記号	—
X90	主弁フッ素ゴム仕様(P.282参照)

●A,Bポート管接続口径

C4:φ4ワンタッチ管継手
C6:φ6ワンタッチ管継手

M5: M5×0.8

エルボ管継手Ass'y(上向き)
L4:φ4エルボ管継手Ass'y
L6:φ6エルボ管継手Ass'y

エルボ管継手Ass'y(下向き)
B4:φ4エルボ管継手Ass'y
B6:φ6エルボ管継手Ass'y