

マニホールドオプション/SQ1000/SQ2000用

マイナスコモン仕様

マイナスコモンをご使用の場合は、下記のパルプ品番になります。マニホールド品番はLキット以外は標準品番と同じです。また、Sキットにマイナスコモン仕様はありません。

●マイナスコモンバルブ型式表示方法例

SQ1130 N -51-C6
 ↓
 マイナスコモン仕様

●マイナスコモンマニホールド型式表示方法例

SS5Q13-08LD1N-DN
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 連数 オプション
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 キット名 DINレール取付形
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 マイナスコモン仕様

インチサイズワンタッチ管継手

インチサイズ用ワンタッチ管継手をご使用の場合は、下記の型式となります。また、リリースブッシュの色はオレンジになります。

●バルブ型式表示方法例

SQ1130-51-□N7
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 配管方向 シリンダポート管接続口径

記号		N1	N3	N7	N9	
無記号	横配管	適用チューブ外径インチ	φ1/8"	φ5/32"	φ1/4"	φ5/16"
L	上配管	4 (A),	●	●	●	—
		2 (B) ポート	—	●	●	●

●マニホールド型式表示方法例

末尾に「00T」を付記してください。

SS5Q13-08FD0-DN-00T
 ↓
 1 (P), 3 (R) ポート、インチ口径
 { SQ1000 : φ5/16" (N9)
 { SQ2000 : φ3/8" (N11)

SV
SYJ
SZ
VF
VP4
VQ 1-2
VQ 4-5
VQZ
SQ
VFS
VFR
VQ 7-□
50- V□E
51- SY