

VFR4000 Series

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。



型式表示方法

リード線取出し方法

F プラグインコンジットタイプ

CE/UKCA対応

オプション

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

配管仕様
(P, A, B, EA, EBポート)

無記号	横配管
B*	裏配管

※標準、外部パイロットの裏配管はできません。

管接続口径 (P, A, Bポート)

無記号	サブプレートなし
03	3/8
04*	1/2

※EA, EBポートは3/8

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品注)

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。

プラグイン VFR4 0 0 - 5 F - 03 - —

ノンプラグイン VFR4 1 1 - 1 D - 03 - — **リード線集中取出し形**

ノンプラグイン VFR4 4 0 - 1 G - 03 - — **リード線個別取出し形**

シンボル

1	2位置シングル (A) 4 2(B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)
2	2位置ダブル (A) 4 2(B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)
3	3位置クローズドセンタ (A) 4 2(B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)
4	3位置エキゾーストセンタ (A) 4 2(B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)
5	3位置プレッシャセンタ (A) 4 2(B) (EA) 5 1 3 (EB) (P)

ボディオプション

0	標準
1*	ダイレクトマニュアル

※標準

パイロット方式

無記号	内部パイロット
R	外部パイロット

オプション/VFR4□1□の場合

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

オプション/VFR4□4□の場合

無記号	なし
Z*	ランプ・サージ電圧保護回路付
S*	サージ電圧保護回路付

※グロメットタイプにはランプ付(Z)はありません。サージ電圧保護回路付(S)はグロメットタイプのみです。

コイル定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3	AC110V~120V 50/60Hz
4	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V 50/60Hz

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

リード線取出し方法/VFR4□1□の場合

E	グロメットターミナル
D	DIN形ターミナル
DO	DIN形ターミナルコネクタなし

リード線取出し方法/VFR4□4□の場合

G	グロメット
E	グロメットターミナル
T	コンジットターミナル
D, Y	DIN形ターミナル
DO, YO	DIN形ターミナルコネクタなし

パイロット弁 手動操作の種類

無記号	ノンロックプッシュ式
A*	ノンロックプッシュ式A形(突出形)
B*	ロック式B形(要工具形)
C*	ロック式C形(レバー形)

※標準

パイロット弁Ass'y型式表示方法

SF4 - 1 F - 70 - — - —

コイル定格電圧

記号	定格電圧
1	AC100V50/60Hz
2	AC200V50/60Hz
3	AC110~120V50/60Hz
4	AC220V50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V50/60Hz

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

リード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路

記号	リード線取出し方法	ランプ	サージ電圧保護回路	適用電磁弁	CE/UKCA対応
F*	プラグイン	—	—	VFR4□0□ VFR4□1□	●
G	グロメット	—	—	—	—
GS	グロメット	—	●	—	—
E	グロメットターミナル	—	—	—	—
EZ	グロメットターミナル	●	●	—	—
T	コンジットターミナル	—	—	—	—
TZ	コンジットターミナル	●	●	—	—
D	DIN形ターミナル	—	—	VFR4□4□	●
DZ	DIN形ターミナル	—	—	—	●
DO	DIN形ターミナル	—	—	—	●
DOZ	DIN形ターミナル	—	—	—	●
Y	DIN形ターミナル	—	—	—	●
YZ	DIN形ターミナル	—	—	—	●
YO	DIN形ターミナル	—	—	—	●
YOZ	DIN形ターミナル	—	—	—	●

手動操作の種類

無記号	ノンロックプッシュ式
A	ノンロックプッシュ式A形(突出形)
B	ロック式B形(要工具形)
C	ロック式C形(レバー形)

タイプ別記号

記号	適用電磁弁
無記号	VFR4□0□
	VFR4□1□
1	VFR4□4□

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品注)

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, Fのみです。

※ VFR4□0□, VFR4□1□の場合のパイロット弁Ass'yはすべて、プラグイン(F)となります。