



注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法および  
ランプ・サージ電圧保護回路: D/DZ/DO/DOZ,  
Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。

型式表示方法

**リード線取出し方法**

F-プラグインコンジットタイプ

CE/UKCA対応

**オプション**

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

**配管仕様**

無記号	横配管
B*	裏配管

※標準外部パイロットの裏配管はできません。

**管接続口径**

無記号	サブプレートなし
03	3/8
04	1/2
06	3/4

**ねじの種類**

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

**プラグイン** VFR5 0 0 - 5 F - 06 -

**ノンプラグイン** VFR5 1 1 - 1 D - 06 -

**シンボル**

1	2位置シングル (A)4 2(B) (EA)5 1 3 (EB) (P)
2	2位置ダブル (A)4 2(B) (EA)5 1 3 (EB) (P)
3	3位置クローズドセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3 (EB) (P)
4	3位置エキゾーストセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3 (EB) (P)
5	3位置プレッシャセンタ (A)4 2(B) (EA)5 1 3 (EB) (P)

**ボディオプション**

0	標準
1*	ダイレクトマニュアル

※標準

**パイロット方式**

無記号	内部パイロット
R	外部パイロット

**コイル定格電圧**

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3	AC110V~120V 50/60Hz
4	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V 50/60Hz

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法: D, Fのみです。その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

**リード線取出し方法**

E	グロメットターミナル
D	DIN形ターミナル DO-DIN形ターミナルコネクタなし

CE/UKCA対応

**パイロット弁 手動操作の種類**

無記号	ノンロック プッシュ式
A*	ノンロックプッシュ式 A形(突出形)
B*	ロック式B形 (要工具形)
C*	ロック式C形 (レバー形)

※標準

**CE/UKCA対応**

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品注)

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路: D, DZ, DO, DOZ, F, FZのみです。

- SV
- SYJ
- SZ
- VF
- VP4
- VQ 1-2
- VQ 4-5
- VQZ
- SQ
- VFS
- VFR
- VQ 7-□
- 50-V□E
- 51-SY

パイロット弁Ass'y型式表示方法

SF4 - 1 F - 70 -

**コイル定格電圧**

記号	定格電圧
1	AC100V50/60Hz
2	AC200V50/60Hz
3	AC110~120V50/60Hz
4	AC220V50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V50/60Hz

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

**手動操作の種類**

無記号	ノンロック プッシュ式
A	ノンロック プッシュ式A形 (突出形)
B	ロック式B形 (要工具形)
C	ロック式C形 (レバー形)

**CE/UKCA対応**

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品