

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路:D, DZ, DO, DOZ, F, FZのみです。



型式表示方法

リード線取出し方法

F-プラグインコンジットタイプ

CE/UKCA対応

オプション

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付

管接続口径

無記号	サブプレートなし
06	3/4
10	1

プラグイン VFR6 0 0 - 5 F - 10 - -

ノンプラグイン VFR6 1 1 - 1 D - 10 - -

シンボル

2位置シングル

1 (A) 4 2 (B)
(EA) 5 1 3 (EB) (P)

2位置ダブル

2 (A) 4 2 (B)
(EA) 5 1 3 (EB) (P)

3位置クローズドセンタ

3 (A) 4 2 (B)
(EA) 5 1 3 (EB) (P)

3位置エキゾーストセンタ

4 (A) 4 2 (B)
(EA) 5 1 3 (EB) (P)

3位置プレッシャセンタ

5 (A) 4 2 (B)
(EA) 5 1 3 (EB) (P)

ポディオプション

0	標準
1*	ダイレクトマニュアル

※標準

コイル定格電圧

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3	AC110V~120V 50/60Hz
4	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V 50/60Hz

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法: D, Fのみです。
その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

リード線取出し方法

E-グロメットターミナル

CE/UKCA対応

D-DIN形ターミナル
DO-DIN形ターミナル
コネクタなし

●

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品注)

注) CE/UKCA対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路:D, DZ, DO, DOZ, F, FZのみです。

パイロット弁Ass'y型式表示方法

SF4- 1 F-22-

コイル定格電圧

記号	定格電圧
1	AC100V50/60Hz
2	AC200V50/60Hz
3*	AC110~120V50/60Hz
4*	AC220V50/60Hz
5	DC24V
6*	DC12V
7*	AC240V50/60Hz

※標準
その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品