

直接配管形

プラグリード
ユニット

3ポートソレノイドバルブ

VQZ100-200-300 Series

単体



[オプション]
注) CE/UKCA対応品はDCタイプのみとなります。

VQZ100 / バルブ型式表示方法

VQZ 1 1 5 □ - 5 M □ 1 - C6 - PR □ - □

シリーズ

1 VQZ100 ボディ幅10mm

切換方式

ボディ型式

ファンクション

記号	仕様	DC	AC
無記号	標準タイプ	○ (0.35W) 注3)	○
K注1)	高圧タイプ	○ (0.9W)	—
R注1,2)	外部パイロット	○	○
KR注1,2)	高圧・外部パイロットタイプ	○ (0.9W)	—

注1) 標準。
注2) 外部パイロット仕様詳細はP.1028をご覧ください。
注3) AC仕様の消費電力はP.1016をご覧ください。

注意
長期連続通電の使用においては、標準(DC)仕様をご使用ください。

コイル電圧

	CE/UKCA対応
1 AC100V(50/60Hz)	—
2 AC200V(50/60Hz)	—
3 AC110V[AC115V](50/60Hz)	—
4 AC220V[AC230V](50/60Hz)	—
5 DC24V	●
6 DC12V	●

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

注) CE/UKCA対応品はDCタイプのみとなります。

オプション

無記号-なし
F-ブラケット付

管接続口径{2(A)ポート}

C3	φ3.2用ワンタッチ管継手
C4	φ4用ワンタッチ管継手
C6	φ6用ワンタッチ管継手
M5	M5ねじ(交換可能タイプ)

注) インチサイズ用ワンタッチ管継手に関してはP.1028をご覧ください。

手動操作方法

無記号-ノンロック
プッシュ式

B-ロック式
(要工具形)

リード線取だし方法

G-グロメット (DC仕様)	L-L形プラグコネクタ リード線付	LO-L形プラグコネクタ コネクタなし	M-M形プラグコネクタ リード線付	MO-M形プラグコネクタ コネクタなし
	ランプ・サージ 電圧保護回路付	ランプ・サージ 電圧保護回路付	ランプ・サージ 電圧保護回路付	ランプ・サージ 電圧保護回路付

注) 標準リード線長さ300mm。

注) 当バルブに取付けるワンタッチ管継手およびサイレンサの型式はP.1050をご覧ください。

注) 直接配管形の電磁弁を単体で発注された場合には、マニホールド取付用ビス、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。(詳しくはP.1029をご参照ください。)