

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR Series



【オプション】
注) CE/UKCA対応品はDC
仕様のみです。




型式表示方法

型式選定のご注意

ファンクションプレートP.667もご検討ください。

構成機器



真空切換弁・破壊弁の
組合せ

詳細は、P.665表①を
ご参照ください。

ZR100 - K1 5 M Z - D

電磁弁定格電圧		CE/UKCA対応
無記号 ^{注)}	エアオペレート	—
5	DC24V	●
6	DC12V	●
V	DC6V	●
S	DC5V	●
R	DC3V	●
D1 ^{注)}	AC100V(50/60Hz)	—
D2 ^{注)}	AC110V(50/60Hz)	—

注) エアオペレート、AC100V、110Vの
CE/UKCA対応品はありません。

リード線取だし方法

無記号	エアオペレート
L	L形プラグ
LN	コネクタ
LO	タイプ
M	M形プラグ
MN	コネクタ
MO	タイプ
G	グロメット
H	タイプ

●コネクタ付リード線品番につきましては、P.665表②を
ご参照ください。

ランプ・サージ電圧保護回路

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付
S	サージ電圧保護回路付

※ACの場合/Sタイプはなし。
DCの場合(サージ電圧保護回路)
極性を間違えるとダイオードまたは
スイッチング素子の焼損を招く場
合がありますので十分に注意くだ
さい。

手動操作

無記号	ノンロックプッシュ式
B	ロック式ドライバ操作形

スイッチ/フィルタ組合せ

D	真空用デジタル圧カスイッチ(ZSE30A)+フィルタ
E	真空用圧カスイッチ(ZSE2)+フィルタ
F	フィルタ

出力仕様

真空用デジタル圧カスイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合

N	NPNオープンコレクタ1出力
P	PNPオープンコレクタ1出力
A	NPNオープンコレクタ2出力
B	PNPオープンコレクタ2出力
C	NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
D	NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
E	PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
F	PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力

真空用圧カスイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合

無記号	NPNオープンコレクタ1出力
55	PNPオープンコレクタ1出力

フィルタ仕様(F)の場合

無記号	設定なし
-----	------

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品 (DCのみ)

オプション/単体出荷品

	ロックナット付 破壊流量調整ニードル	ブラケット (同梱)
無記号	なし	●
L	●	●
M	●	なし
N	なし	なし

マニホールド組付出荷品

	ロックナット付破壊流量調整ニードル
無記号	なし
L	●

注) マニホールド組付出荷用製品にはブラ
ケットは同梱されません。

リード線仕様

真空用デジタル圧カスイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合

無記号	リード線なし
L	コネクタ付リード線(長さ2m)

コネクタ付リード線品番につきましては、P.665表③をご参照ください。

真空用圧カスイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合

無記号	グロメット/リード線(長さ0.6m)
L	グロメット/リード線(長さ3m)
C	コネクタ付リード線(長さ0.6m)
CL	コネクタ付リード線(長さ3m)
CN	コネクタ付リード線なし

コネクタ付リード線品番につきましては、P.665表③をご参照ください。

フィルタ仕様(F)の場合

無記号	設定なし
-----	------

単位仕様

真空用デジタル圧カスイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合

無記号	単位切換機能付
M	SI単位固定
P	単位切換機能付(初期値psi)

注1) 単位切換機能付は新計量法実施('99年10月)以降、
日本国内で使用するためには販売できません。

注2) 固定単位: kPa

真空用圧カスイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合

無記号	設定なし
-----	------

フィルタ仕様(F)の場合

無記号	設定なし
-----	------