


エアコンビネーション

エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC20C-A~AC40C-A

JIS記号



型式表示方法

AC **30** C- **03** **DG** - - -A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

・オプション・標準は、a~jの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・アタッチメント記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) AC30C-F03DM-SV-1NR-A

	記号	内容	①				
			ボディサイズ				
			20	25	30	40	
②	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	●
		N	NPT	●	●	●	●
		F	G	●	●	●	●
③	管接続口径	01	1/8	●	—	—	—
		02	1/4	●	●	●	●
		03	3/8	—	●	●	●
		04	1/2	—	—	—	●
		06	3/4	—	—	—	●
④	a フロート式オートドレン	無記号	オートドレンなし	●	●	●	●
		C ^{注2)}	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし	●	●	●	●
		D ^{注3)}	N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり	—	●	●	●
	b 圧力計 ^{注4)}	無記号	圧力計なし	●	●	●	●
		G	丸形圧力計(リミットインジケータ付)	●	●	●	●
		M	丸形圧力計(カラーゾーン付)	●	●	●	●
⑤	c 圧力スイッチ	無記号	アタッチメントなし	●	●	●	●
		S ^{注5)}	取付位置:AF+AFM+S+AR	●	●	●	●
	T ^{注5)}	取付位置:AF+AFM+T+AR	●	●	●	●	
	d 残圧抜き3ポート弁	無記号	アタッチメントなし	●	●	●	●
V		取付位置:AF+AFM+AR+V	●	●	●	●	
V1 ^{注6)}		取付位置:V+AF+AFM+AR	●	●	●	●	
⑥	e 設定圧力 ^{注7)}	無記号	0.05~0.7MPa設定	●	●	●	●
		1	0.02~0.2MPa設定	●	●	●	●
	f ケース	無記号	ポリカーボネートケース	●	●	●	●
		2	金属ケース	●	●	●	●
		6	ナイロンケース	●	●	●	●
		8	レベルゲージ付金属ケース	—	●	●	●
		C	ケースガード付	●	—	—	—
	6C	ケースガード付・ナイロンケース	●	—	—	—	
	g フィルタ ミストセパレータ ドレン排出口 ^{注12)}	無記号	ドレンコック付	●	●	●	●
		J ^{注8)}	ドレンガイド1/8	●	—	—	—
W ^{注11)}		ドレンコック、バープ継手(φ6×φ4ナイロンチューブ用)付	—	●	●	●	
h 排気機構	無記号	リリーフタイプ	●	●	●	●	
	N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●	