

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 Series



型式表示方法

ITVX2030-013S

ボディサイズ

2 ITVX2000型

パイロット形式

0 内蔵レギュレータタイプ注)

注) 詳細はP.1250動作原理をご参照ください。

設定圧力範囲

3 0.01~3.0MPa

電源電圧

0 DC24V

入力信号

0	電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
1	電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
2	電圧形DC0~5V
3	電圧形DC0~10V

モニタ出力

1	アナログ出力DC1~5V
2	スイッチ出力・NPN出力
3	スイッチ出力・PNP出力
4	アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)

接続ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G注)

注) ISO1179-1(2007)
に準拠

接続口径

3 3/8注)

注) EXHポートは1/4
になります。
内蔵レギュレー
タおよび電磁弁
EXHポートはM5
になります。

圧力表示の単位

無記号	MPa
2注)	kgf/cm ²
3	bar
4注)	psi

注) 新計量法上(日本国内用はSI単位)
海外向けのみ販売となります。

ケーブルコネクタの種類

	ストレート型3m
S	
L	ライトアングル型3m
N	ケーブルコネクタなし

付属品(ブラケット)

無記号	ブラケットなし フラットブラケット
B	
C	L形ブラケット