

AS-FSG Series



型式表示方法



適用チューブ外径^{注1)}

| ミリサイズ | | インチサイズ | |
|-------|---------------------|--------|--------|
| 02 | φ2 | 01 | φ1/8" |
| 23 | φ3.2 ^{注2)} | 03 | φ5/32" |
| 04 | φ4 | 07 | φ1/4" |
| 06 | φ6 | | |

注1) 適用チューブ外径の選定は型式(P.973)でご確認ください。
 外観識別はリリースブッシュの色で識別します。

ステンレス仕様：ホワイト
 インチサイズもホワイトになります。
 注2) φ1/8"のチューブをご使用ください。

ボディサイズ

| | |
|---|--------------------|
| 1 | M5×0.8 10-32UNF |
|---|--------------------|

接続口径

| | |
|--------|----------|
| M5 | M5×0.8 |
| U10/32 | 10-32UNF |

ボディサイズ1

AS 1 2 0 1 F S G □ - M5 - 06 - □

ボディサイズ2・3・4

AS 2 2 0 1 F S G □ - □ 01 - 06 S - □

ボディサイズ

| | |
|---|----------|
| 2 | 1/8, 1/4 |
| 3 | 3/8 |
| 4 | 1/2 |

形式

| | |
|---|--------|
| 2 | エルボ |
| 3 | ユニバーサル |

制御方式^{注)}

| | |
|---|--------|
| 0 | メータアウト |
| 1 | メータイン |

注) メータアウト、メータインの外観識別はハンドルの色で識別します。
 メータアウト：グレー
 メータイン：ライトブルー

目盛付

オーダーメイド仕様
 詳細はP.984をご参照ください。

シール方式

| | |
|-----|--------|
| 無記号 | シール剤なし |
| S | シール剤付 |

注) ねじの種類/Gはパッキンシール方式となります。「無記号/シール剤なし」をご選択ください。

例) AS2201FSG-G01-06

ステンレス

注1) 外観識別はリリースブッシュの色で識別します。

ステンレス仕様：ホワイト

注2) インチサイズもホワイトになります。

目盛窓方向

| | | 目盛窓方向 | |
|-----|------|-------|--------|
| | | エルボ | ユニバーサル |
| 無記号 | 0° | ● | — |
| 1 | 180° | ● | ● |
| 2 | 90° | ● | — |
| 3 | 270° | ● | — |

注) 目盛窓部を回転させることはできませんので、ご注意ください。
 またユニバーサルタイプは180°の設定しかありません。

適用チューブ外径^{注1)}

| ミリサイズ | | インチサイズ ^{注3)} | |
|-------|---------------------|-----------------------|--------|
| 23 | φ3.2 ^{注2)} | 01 | φ1/8" |
| 04 | φ4 | 03 | φ5/32" |
| 06 | φ6 | 07 | φ1/4" |
| 08 | φ8 | 09 | φ5/16" |
| 10 | φ10 | 11 | φ3/8" |
| 12 | φ12 | 13 | φ1/2" |
| 16 | φ16 | | |

注1) 適用チューブ外径の選定は型式(P.973)でご確認ください。

注2) φ1/8"のチューブをご使用ください。

注3) Gねじはミリサイズのみ。

接続口径

| | |
|----|-----|
| 01 | 1/8 |
| 02 | 1/4 |
| 03 | 3/8 |
| 04 | 1/2 |

ねじの種類

| | |
|-----|-----|
| 無記号 | R |
| N | NPT |
| G | G |



オーダーメイド仕様

(詳細はP.984をご参照ください。)

| 表示記号 | 仕様/内容 |
|-------|-------------------------------------|
| -X12 | 潤滑剤：ワセリン |
| -X21 | ノングリース(シール材 フッ素コーティング)＋絞り弁(チェック弁なし) |
| -X214 | 絞り弁(チェック弁なし) |
| 10- | クリーン |