

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)

スライダタイプ/ボールねじ駆動

LEFS Series LEFS16・25・32・40



型式表示方法



LEFS **H** **25** **R** **E** **B** - **200** **C** **N** **K** - **R1** **CD17T**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

コントローラの詳細は
次頁をご覧ください

① 精度

| | |
|-----|------|
| 無記号 | 基本形 |
| H | 高精度形 |

② サイズ

| |
|----|
| 16 |
| 25 |
| 32 |
| 40 |

③ モータ配置

| | |
|-----|-------|
| 無記号 | ストレート |
| R | 右側折返し |
| L | 左側折返し |

④ モータ種類

| | |
|---|--------------------------------|
| E | バッテリーレス アブソ (ステップモータ DC24V) |
|---|--------------------------------|

⑤ リード[mm]

| 記号 | LEFS16 | LEFS25 | LEFS32 | LEFS40 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| H | — | 20 | 24 | 30 |
| A | 10 | 12 | 16 | 20 |
| B | 5 | 6 | 8 | 10 |

⑥ ストローク*1[mm]

| ストローク | サイズ | 備考 | |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | 対応ストローク | |
| 50~500 | 16 | 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500 | |
| 50~800 | 25 | 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800 | |
| 50~1000 | 32 | 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000 | |
| 150~1200 | 40 | 150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200 | |

⑦ モータオプション

| 無記号 | ロックなし |
|-----|-------|
| B | ロック付 |

⑧ オートスイッチ適合(ストレートのみ)*2 *3 *4 *5

| | |
|-----|--------------|
| 無記号 | なし |
| C | あり(取付金具1ヶ同梱) |

⑨ グリース塗布(シールバンド部)

| | |
|-----|-----------|
| 無記号 | あり |
| N | なし(ローラ仕様) |

⑩ 位置決めピン穴

| | | |
|-----|----------------|--|
| 無記号 | ハウジングB 底面*6 | |
| K | ボディ底面 2ヶ所 | |

⑪ アクチュエータケーブル種類・長さ

| ロボットケーブル [m] | | | |
|--------------|-----|----|------|
| 無記号 | なし | R8 | 8*7 |
| R1 | 1.5 | RA | 10*7 |
| R3 | 3 | RB | 15*7 |
| R5 | 5 | RC | 20*7 |

オートスイッチにつきましてはP.275~278をご参照ください。