

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)

スライダタイプ/ベルト駆動

LEFB Series LEFB16・25・32



型式表示方法



LEFB **25** **ET** - **500** **C** **N** **K** - **R1** **CD17T**

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

コントローラの詳細は
次頁をご覧ください

① サイズ

16
25
32

② モータ種類

E	バッテリーレス アブソ (ステップモータ DC24V)
----------	--------------------------------

③ 相当リード[mm]

T	48
----------	----

④ ストローク*1[mm]

ストローク	備考	
	サイズ	対応ストローク
300~1000	16	300,500,600,700,800,900,1000
300~2000	25	300,500,600,700,800,900,1000,1200,1500,1800,2000
300~2000	32	300,500,600,700,800,900,1000,1200,1500,1800,2000

⑤ モータオプション

無記号	ロックなし
B	ロック付

⑥ オートスイッチ適合*2 *3 *4 *5

無記号	なし
C	あり(取付金具1ヶ同梱)

⑦ グリース塗布(シールバンド部)

無記号	あり
N	なし(ローラ仕様)

⑧ 位置決めピン穴

無記号	ハウジングB 底面*6	
K	ボディ底面 2ヶ所	

⑨ アクチュエータケーブル種類・長さ ロボットケーブル [m]

無記号	なし	R8	8*7
R1	1.5	RA	10*7
R3	3	RB	15*7
R5	5	RC	20*7

ベルト駆動は垂直使用できません。

オートスイッチにつきましてはP.275~278をご参照ください。