

2出力+アナログ出力(電圧/電流)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

ZSE20B(F)/ISE20B Series



IO-Link対応はP.15をご覧ください。

型式表示方法



オーダーメイド仕様
(P.42~48)

① 定格圧力範囲

ZSE20B	0~101kPa
ZSE20BF	-100~100kPa

② 出力仕様

記号	内容
R	NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力※
S	NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力※
T	PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力※
V	PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力※
X	NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
Y	PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能

※オートシフト、コピー機能に切替可能

③ 単位仕様

記号	内容
無記号	単位切換機能付※1
M	SI単位固定※2
P	単位切換機能付(初期値psi)※1

※1: 新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。

※2: 固定単位kPa、MPa

④ 配管仕様

記号	内容	記号	内容
M5	M5めねじ 配管ポート	C4L	ワンタッチ管継手 φ4mm エルボタイプ
		C6L	ワンタッチ管継手 φ6mm
01	R1/8 R1/8配管アダプタ ZS-46-N1	※ワンタッチ管継手は同梱包出荷です。	
N01	NPT1/8 NPT1/8配管アダプタ ZS-46-N2		

⑤ オプション1

記号	内容
無記号	リード線なし
W	コネクタ付 リード線 (リード線 長さ2m、 5芯、防水 カバー付)

※M12コネクタ付リード線につきましてはP.43
をご参照ください。

⑦ オプション3

記号	取扱 説明書注)	校正 証明書注)
無記号	○	—
Y	—	—
K	○	○
T	—	○

注) 和英併記

⑥ オプション2

記号	内容
無記号	なし
A1	ブラケットA (垂直取付) ZS-46-A1
A2	ブラケットB (水平取付) ZS-46-A2
B	パネルマウント アダプタ ZS-46-B
D	パネルマウント アダプタ +前面保護カバー ZS-46-D

オプション/部品品番

オプションが単体で必要な場合は下記品番で手配してください。

名称	品番	備考
ブラケットA	ZS-46-A1	タッピンねじ: 呼び径3×8L(2本)
ブラケットB	ZS-46-A2	タッピンねじ: 呼び径3×8L(2本)
パネルマウントアダプタ	ZS-46-B	—
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー	ZS-46-D	—
パネルマウントアダプタ (Z/ISE40Aパネル穴対応)	ZS-46-F	オーダーメイド(P.45参照)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー (Z/ISE40A/パネル穴対応)	ZS-46-G	オーダーメイド(P.45参照)
コネクタ付リード線	ZS-46-5F	5芯、2m、防水(防水カバー付)
M12コネクタ付リード線	ZS-46-5FM12	オーダーメイド(P.43参照)
前面保護カバー	ZS-27-01	—
R1/8配管アダプタ	ZS-46-N1	R1/8 NPT1/8
NPT1/8配管アダプタ	ZS-46-N2	—
ワンタッチ管継手φ4mmエルボ	ZS-46-C4L	—
ワンタッチ管継手φ6mmエルボ	ZS-46-C6L	—
継手延長用スペーサ	ZS-46-M5A	オーダーメイド(P.44参照)