

高精度デジタル圧力スイッチ／汎用流体用

RoHS

ISE70G/75G/76G/77G/78G Series

型式表示方法



ISE70G - 02 - L2 - M

圧力レンジ

記号	内容
ISE70G	0~1MPa
ISE75G	0~2MPa
ISE76G	0~5MPa
ISE77G	0~10MPa
ISE78G	0~16MPa

配管仕様

記号	内容
02	Rc1/4
N02	NPT1/4
F02	G1/4※

※ISO1179-1準拠

オリフィス

記号	内容
無記号	なし
T	あり※

※オリフィスは同梱されます。

出力仕様※

記号	内容
L2	IO-Link／スイッチ出力1＋スイッチ出力2 (スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式)

※詳細はP.10、13をご覧ください。

単位仕様

記号	内容
無記号	単位切換機能付注1)
M	SI単位固定注2)

注1) 新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。

注2) 固定単位：MPa、kPa

オプション3

記号	内容
無記号	取扱説明書付
Y	なし
K	取扱説明書付＋校正証明書
T	校正証明書

オプション2

記号	内容
無記号	なし
A	ブラケットA(ISE75(H)互換品)
B	ブラケットB

オプション1

記号	内容
無記号	なし
S	M12コネクタ付リード線 (ストレート、5m)
L	M12コネクタ付リード線 (ライトアングル、5m)

オプション／部品品番

オプション単体で必要な場合は下記型式で手配してください。

名称	型式	備考
オリフィス	ZS-48-A	 オリフィスなし オリフィスあり
ブラケットA	ZS-50-A	ISE75(H)互換品 取付ねじ M4×6L 2本付
ブラケットB	ZS-50-B	取付ねじ M4×6L 2本付
M12コネクタ付 リード線 ストレート	ZS-31-B	リード線長さ5m
M12コネクタ付 リード線 ライトアングル	ZS-31-C	リード線長さ5m