



真空パッド

2.5段／ベロウ形

ZP3P-JT Series

型式表示方法



パッド単体

ZP3P - 20 JT 2 SF - W

アダプタ付

ZP3P - T 20 JT 2 SF - W - AG01 -

①

②

③

④

⑤

ベロウ形

2.5段

シリコーンゴム

① アダプタ材質

無記号	アルミ
S	ステンレス(SUS304)

② パッド径

20	φ20
25	φ25
32	φ32
40	φ40
50	φ50

③ アタッチメント

W	アタッチメント付
WM	メッシュアタッチメント付
WF	フラットアタッチメント付

アダプタ付

④ 接続ねじ／⑤ 真空取出口

④ 接続ねじ				⑤ 真空取出口			パッド径(mm)	
タイプ	形状	記号	サイズ	形状	記号	サイズ	φ20, φ25	φ32, φ40, φ50
直接取付	おねじ	AG01	G1/8	—	無記号	—※1	●	●
		AG02	G1/4				●	●
		AG03	G3/8				●	●
		AG04	G1/2				—	●
	めねじ	BG01	G1/8	—	無記号	—※1	●	—
		BG02	G1/4				—	●
プレート取付	おねじ	A16	M16×1	めねじ	B01	Rc1/8	●	—
				ワンタッチ管継手※2	BN01	NPT1/8		
				ワンタッチ管継手※2	08	φ8		
		A20	M20×1	めねじ	B02	Rc1/4	—	●
				ワンタッチ管継手※2	BN02	NPT1/4		
				ワンタッチ管継手※2	10	φ10		

※1 接続ねじと兼用になります。

※2 ワンタッチ管継手内蔵タイプ

パッド、アダプタAss'y、取付ナットは、同梱出荷(未組立品)となります。

仕様

使用温度範囲		−30～90℃※1
パッド部	材質	シリコーンゴム※2※3
	色	青色
	硬度(ショアA:±5°)	40
アタッチメント部	材質	合成樹脂※2※4／ステンレス鋼※5
	色	白色
	メッシュ	メッシュ：60／目開き：280μm

※1 真空取出口：ワンタッチ管継手の場合は、−5～60[℃]

※2 FDA(米国食品医薬品局)規格番号：21CFR§177.に適合

※3 食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装のD3「ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装(平成24年厚生労働省告示第595号による一部改正)」規格に適合

※4 食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装のD2「合成樹脂製の器具又は容器包装」規格に適合

※5 メッシュアタッチメントのみ、ステンレス鋼を含む