

3色表示

水用デジタルフローモニタ

PF3W3 Series



RoHS



型式表示方法

PF3W 30 A - M V C

タイプ

3 分離型モニタ部

分離型センサ部はアナログ出力1～5Vタイプを選定してください。

適用センサ：PF3W5□□-□□-1(T)

出力仕様

記号	OUT1	OUT2
A	NPN	NPN
B	PNP	PNP
C	NPN	アナログ1～5V
D	NPN	アナログ4～20mA
E	PNP	アナログ1～5V
F	PNP	アナログ4～20mA
G	NPN	外部入力
H	PNP	外部入力
J	アナログ1～5V	アナログ1～5V
K	アナログ4～20mA	アナログ4～20mA

温度センサ付の分離型センサ部と組合せる場合、温度センサに関する出力はOUT2のみで設定可能となります。

リード線

無記号	電源・出力接続リード線あり(2m)
N	電源・出力接続リード線なし

リード線は接続されていません。同梱包となります。

分離型モニタ部/単位仕様

記号	瞬時流量	積算流量	温度
M	L/min	L	℃
G	gal/min	gal	℃
F	gal/min	gal	°F
J	L/min	L	°F

※新計量法により、日本国内でSI単位(記号「M」)以外を使用することはできません。

注) G, F, Jはオーダーメイド仕様。

参考：1[L/min] ↔ 0.2642[gal/min]

1[gal/min] ↔ 3.785[L/min]

°F = 9/5℃ + 32

校正証明書(モニタ部単体)

無記号	校正証明書なし
A	校正証明書あり

※書式は、和英併記のみ。

オプション2

無記号	コネクタなし センサ接続用コネクタ(1ヶ)
C	センサ接続用コネクタ(e-con)

コネクタは接続されていません。同梱包となります。

オプション1

無記号	なし
T	パネルマウントアダプタ 防水パッキン(付属品) パネル 取付ビス(M3×8L)(付属品)
V	前面保護カバー+パネルマウントアダプタ 前面保護カバー 防水パッキン(付属品) パネル 取付ビス(M3×8L)(付属品)

オプション/部品品番

オプション単体が必要な場合は下記品番で手配してください。

名称	品番	備考
パネルマウントアダプタ	ZS-26-B	防水パッキン、ビス付
前面保護カバー+パネルマウントアダプタ	ZS-26-C	防水パッキン、ビス付
前面保護カバーのみ	ZS-26-01	パネルマウントアダプタ等は別途手配してください
電源・出力接続リード線	ZS-40-W	リード線長さ2m
センサ接続用コネクタ(e-con)	ZS-28-CA-4	1ヶ
コピー用コネクタ付リード線	ZS-40-Y	コピー先最大10台まで可