

バルブ型式表示方法

51-SY 5 1 20-A LL 3 - 01

防爆表示

51 本質安全防爆構造

シリーズ

5	51-SY5000
7	51-SY7000

切換方式

1	2位置シングル
2	2位置ダブル
3	3位置クローズドセンタ
4	3位置エキゾーストセンタ
5	3位置プレッシャセンタ

バリア指定^{注1)注2)}

無記号	バリアなし
A	Z728.H
F	KFD0-SD2-Ex1.1065

注1) 付属するバリアの型式を示します。

注2) バリアの仕様の詳細は株式会社ピーアンドエフ社へお問合せください。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

A・Bポート管接続口径
ねじ配管

記号	管接続口径	適用シリーズ
01	1/8	51-SY5000
02	1/4	51-SY7000

ワンタッチ管継手配管

記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	φ4ワンタッチ管継手	51-SY5000
C6	φ6ワンタッチ管継手	
C8	φ8ワンタッチ管継手	
C8	φ8ワンタッチ管継手	51-SY7000
C10	φ10ワンタッチ管継手	

警告 樹脂チューブを使用する場合は、静電気対策を実施してください。

マニュアル

無記号	ノンロックプッシュ式
D	プッシュターンロック式ドライバ操作形
E	プッシュターンロック式手操作形

口出線取出し方法

記号	取出し方法
L	L形プラグコネクタ 
LL	カバー付L形プラグコネクタ 
TT ^{注)}	IP65対応ケーブル付 グラウンドナット 

注) TT形は端子台に結線されております。なお、結線されたケーブル以外は使用できません。

口出線長さ

記号	口出線長さ	備考
3	300mm	—
6	600mm	L形の場合は、600mmが最大となります
10	1000mm	—
15	1500mm	—
20	2000mm	—
30	3000mm	—
100	10000mm	準標準品対応になります



注) 直接配管形の電磁弁を単体で発注された場合にはマニホールド用取付ボルト、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。(詳しくは、カタログP.32をご参照ください。)