

メンブレンエアドライヤ IDG-D Series

RoHS



型式表示方法

IDG **30** - **03** - **03** - **03** - **D**

① ② ③ ④ ⑤

・オプション・標準は、a~cの各項目毎に1つずつ選択してください。
・オプション記号・標準記号は、アルファベットの若い順に並べて表示します。
例) IDG30-N03B-RZ-D

	記号	内容	①			
			ボディサイズ			
			20	30	40	
②	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	
		N	NPT	●	●	
		F	G	●	●	
+						
③	管接続口径	01	1/8	●	—	
		02	1/4	●	●	
		03	3/8	—	●	
		04	1/2	—	●	
+						
④	オプション	無記号	取付オプションなし	●	●	
		B ^{注1)}	ブラケット付	●	●	
+						
⑤	a	パージ排出継手	無記号	継手なし	●	
			P ^{注2)}	ワンタッチ管継手付	●	
	+					
	b	流れ方向	無記号	流れ方向:左→右	●	
			R	流れ方向:右→左	●	
	+					
c	圧力単位	無記号	製品銘板の単位表記:MPa	●		
		Z ^{注3)}	製品銘板の単位表記:psi	●		

注1) ブラケットは、同時梱包となり、取付けられていません。
ブラケットを製品に取付けるためのねじ(2本)が付属となります。なお、製品用ブラケットとモジュラ接続時に使用するスペーサ、ブラケット付スペーサは同時装着できません。

注2) パージ排出用ワンタッチ継手は、同時梱包となり、取付けられていません。

注3) ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。