


# AC20-B~AC60-B

JIS記号



型式表示方法

サイズ10はP.7をご覧ください。

AC **30** - **03** **DE** - **01** - **01** - **B**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

・オプション・標準は、a~mの各項目毎に1つずつ選択してください。  
 ・オプション記号・アタッチメント記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。  
 例) AC30-F03DE1-KSTV-136NR-B

	記号	内容	①							
			ボディサイズ							
			20	25	30	40	50	55	60	
②	ねじ種類	無記号	Rc							
		N <sup>注1)</sup>	NPT							
		F <sup>注2)</sup>	G							
+										
③	管接続口径	01	1/8							
		02	1/4							
		03	3/8							
		04	1/2							
		06	3/4							
		10	1							
+										
④	a	無記号	オートドレンなし							
		C <sup>注4)</sup>	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし							
		D <sup>注5)</sup>	N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり							
	+									
	b	圧力計 <sup>注6)</sup>	無記号	圧力計なし						
			E	角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)						
			G	丸形圧力計(リミットインジケータ付)						
			M	丸形圧力計(カラーゾーン付)						
		デジタル圧カスイッチ	E1	出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し						
			E2	出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し						
E3			出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し							
E4	出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し									
+										
⑤	c	無記号	アタッチメントなし							
		K	取付位置:AF+AR+K+AL							
	+									
	d	無記号	アタッチメントなし							
		S <sup>注8)</sup>	取付位置:AF+AR+S+AL							
	+									
e	無記号	アタッチメントなし								
	T <sup>注8)</sup>	取付位置:AF+T+AR+AL								
+										
f	無記号	アタッチメントなし								
	V	取付位置:AF+AR+AL+V								
+										
⑥	g	無記号	0.05~0.85MPa設定							
		1	0.02~0.2MPa設定							
	+									
h	ケース <sup>注10)</sup>	無記号	ポリカーボネートケース							
		2	金属ケース							
		6	ナイロンケース							
		8	レベルゲージ付金属ケース							
		C	ケースガード付							
		6C	ケースガード付・ナイロンケース							