


エアコンビネーション
フィルタレギュレータ+ルブリケータ
AC20A-B~AC60A-B



型式表示方法

サイズ10はP.15をご覧ください。

AC [30] A-[] 03 DE-[]-[]-B

・オプション・準標準は、a~lの各項目毎に1つずつ選択してください。
・オプション記号・アタッチメント記号・準標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
例) AC30A-F03DE1-KSV-136NR-B

		記号	内容				
②	ねじ種類	無記号	Rc				
		N ^{注1)}	NPT				
		F ^{注2)}	G				
+							
③	管接続口径	01	1/8				
		02	1/4				
		03	3/8				
		04	1/2				
		06	3/4				
		10	1				
+							
④ <small>注3) オプション</small>	a フロート式 オートドレン	無記号	オートドレンなし				
		C ^{注4)}	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし				
		D ^{注5)}	N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり				
	+						
	b 圧力計 ^{注6)}	無記号	圧力計なし				
		E	角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)				
		G	丸形圧力計(リミットインジケータ付)				
		M	丸形圧力計(カラーゾーン付)				
	c デジタル 圧力スイッチ	E1	出力仕様:NPN出力／リード線取出し仕様:配線下取出し				
		E2	出力仕様:NPN出力／リード線取出し仕様:配線上取出し				
		E3	出力仕様:PNP出力／リード線取出し仕様:配線下取出し				
		E4	出力仕様:PNP出力／リード線取出し仕様:配線上取出し				
	+						
⑤ <small>アタッチメント</small>	c チェック弁	無記号	アタッチメントなし				
		K	取付位置: AW+K+AL				
	+						
⑥ <small>準標準</small>	d 圧力スイッチ	無記号	アタッチメントなし				
		S ^{注8)}	取付位置: AW+S+AL				
	+						
⑦ <small>標準</small>	e 残圧抜き 3ポート弁	無記号	アタッチメントなし				
		V	取付位置: AW+AL+V				
	+						
⑧ <small>標準</small>	f 設定圧力 ^{注9)}	無記号	0.05~0.85MPa設定				
		1	0.02~0.2MPa設定				
	+						
⑨ <small>標準</small>	g ケース ^{注10)}	無記号	ポリカーボネートケース				
		2	金属ケース				
		6	ナイロンケース				
		8	レベルゲージ付金属ケース				
		C	ケースガード付				
	+						
	h フィルタ レギュレータ ドレン排出口 ^{注13)}	無記号	ドレンコック付				
		J ^{注14)}	ドレンガイド1/8				
			ドレンガイド1/4				
		W ^{注15)}	ドレンコック、バーブ継手(ø6×ø4ナイロンチューブ用)付				