



## 型式表示方法

AC **30** C - **03** **DE** - **1** - **1** - B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

・オプション・標準は、a~jの各項目毎に1ずつ選択してください。  
・オプション記号・アタッチメント記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。  
例) AC30C-F03DE1-SV-16NR-B

|                  |                      | 記号                                           | 内容                        | ①<br>ボディサイズ                   |    |                   |                   |                   |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                      |                                              |                           | 20                            | 25 | 30                | 40                |                   |
| ②                | ねじ種類                 | 無記号                                          | Rc                        | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      | N <sup>注1)</sup>                             | NPT                       | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      | F <sup>注2)</sup>                             | G                         | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
| +                |                      |                                              |                           |                               |    |                   |                   |                   |
| ③                | 管接続口径                | 01                                           | 1/8                       | ●                             | —  | —                 | —                 |                   |
|                  |                      | 02                                           | 1/4                       | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      | 03                                           | 3/8                       | —                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      | 04                                           | 1/2                       | —                             | —  | —                 | ●                 |                   |
|                  |                      | 06                                           | 3/4                       | —                             | —  | —                 | ●                 |                   |
| +                |                      |                                              |                           |                               |    |                   |                   |                   |
| ④<br>注3) オプション   | a<br>フロート式<br>オートドレン | 無記号                                          | オートドレンなし                  | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      | C <sup>注4)</sup>                             | N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      | D <sup>注5)</sup>                             | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり | —                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  | +                    |                                              |                           |                               |    |                   |                   |                   |
|                  | b                    | 圧力計 <sup>注6)</sup>                           | 無記号                       | 圧力計なし                         | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | E                         | 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)         | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | G                         | 丸形圧力計(リミットインジケータ付)            | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | M                         | 丸形圧力計(カラーゾーン付)                | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      | デジタル<br>圧カスイッチ                               | E1                        | 出力仕様:NPN出力ノリード線取出し仕様:配線下取出し   | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | E2                        | 出力仕様:NPN出力ノリード線取出し仕様:配線上取出し   | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | E3                        | 出力仕様:PNP出力ノリード線取出し仕様:配線下取出し   | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | E4                        | 出力仕様:PNP出力ノリード線取出し仕様:配線上取出し   | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  | +                    |                                              |                           |                               |    |                   |                   |                   |
|                  | c                    | 圧カスイッチ                                       | 無記号                       | アタッチメントなし                     | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
| S <sup>注7)</sup> |                      |                                              | 取付位置:AF+AFM+S+AR          | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
| T形スベーサ           |                      | T <sup>注7)</sup>                             | 取付位置:AF+AFM+T+AR          | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
| +                |                      |                                              |                           |                               |    |                   |                   |                   |
| d                | 残圧抜き<br>3ポート弁        | 無記号                                          | アタッチメントなし                 | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      | V                                            | 取付位置:AF+AFM+AR+V          | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      | V1 <sup>注8)</sup>                            | 取付位置:V+AF+AFM+AR□K        | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
| +                |                      |                                              |                           |                               |    |                   |                   |                   |
| ⑤<br>標準          | e                    | 設定圧力 <sup>注9)</sup>                          | 無記号                       | 0.05~0.85MPa設定                | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | 1                         | 0.02~0.2MPa設定                 | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  | +                    |                                              |                           |                               |    |                   |                   |                   |
|                  | f                    | ケース <sup>注10)</sup>                          | 無記号                       | ポリカーボネートケース                   | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | 2                         | 金属ケース                         | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | 6                         | ナイロンケース                       | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | 8                         | レベルゲージ付金属ケース                  | —  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | C                         | ケースガード付                       | ●  | — <sup>注11)</sup> | — <sup>注11)</sup> | — <sup>注11)</sup> |
|                  |                      |                                              | 6C                        | ケースガード付・ナイロンケース               | ●  | — <sup>注12)</sup> | — <sup>注12)</sup> | — <sup>注12)</sup> |
|                  | +                    |                                              |                           |                               |    |                   |                   |                   |
|                  | g                    | エアフィルタ<br>ミストセパレータ<br>ドレン排出口 <sup>注13)</sup> | 無記号                       | ドレンコック付                       | ●  | ●                 | ●                 | ●                 |
|                  |                      |                                              | J <sup>注14)</sup>         | ドレンガイド1/8                     | ●  | —                 | —                 | —                 |
|                  |                      |                                              | ドレンガイド1/4                 | —                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      |                                              | W <sup>注15)</sup>         | ドレンコック、バーブ継手(ø6×ø4ナイロンチューブ用)付 | —  | ●                 | ●                 | ●                 |
| +                |                      |                                              |                           |                               |    |                   |                   |                   |
| h                | 排気機構                 | 無記号                                          | リリーフタイプ                   | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |
|                  |                      | N                                            | ノンリリーフタイプ                 | ●                             | ●  | ●                 | ●                 |                   |