


AC20D-B~AC40D-B

JIS記号



型式表示方法

AC **30** D - **03** DE - **01** - **03** - B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

・オプション・準標準は、a~jの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・アタッチメント記号・準標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) AC30D-F03DE1-SV-16NR-B

	記号	内容	①				
			ボディサイズ				
			20	30	40		
②	ねじ種類	無記号					
		N ^{注1)}					
		F ^{注2)}					
+							
③	管接続口径	01					
		02					
		03					
		04					
		06					
+							
④ 注3) オプション	a	フロート式オートドレン	無記号	オートドレンなし			
			C ^{注4)}	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし			
			D ^{注5)}	N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり			
	+						
	b	圧力計 ^{注6)}	無記号	圧力計なし			
			E	角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)			
			G	丸形圧力計(リミットインジケータ付)			
			M	丸形圧力計(カラーゾーン付)			
		デジタル圧カスイッチ	E1	出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し			
			E2	出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し			
		E3	出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し				
		E4	出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し				
+							
⑤ アタッチメント	c	圧カスイッチ	無記号	アタッチメントなし			
			S ^{注7)}	取付位置:AW+S+AFM			
+							
	d	残圧抜き3ポート弁	無記号	アタッチメントなし			
			V	取付位置:AW+AFM+V			
			V1 ^{注8)}	取付位置:V+AW□K+AFM			
+							
⑥ 準標準	e	設定圧力 ^{注9)}	無記号	0.05~0.85MPa設定			
			1	0.02~0.2MPa設定			
	+						
	f	ケース ^{注10)}	無記号	ポリカーボネートケース			
			2	金属ケース			
			6	ナイロンケース			
			8	レベルゲージ付金属ケース			
			C	ケースガード付		— ^{注11)}	— ^{注11)}
	6C	ケースガード付・ナイロンケース		— ^{注12)}	— ^{注12)}		
	+						
	g	フィルタレギュレータ ミストセパレータ ドレン排出口 ^{注13)}	無記号	ドレンコック付			
			J ^{注14)}	ドレンガイド1/8			
			ドレンガイド1/4				
W ^{注15)}			ドレンコック、バープ継手(ø6×ø4ナイロンチューブ用)付				
+							
h	排気機構	無記号	リリーフタイプ				
		N	ノンリリーフタイプ				
+							
i	流れ方向	無記号	流れ方向:左→右				
		R	流れ方向:右→左				