

KQ2 Series

適用チューブ：インチサイズ 接続ねじ：UNF, NPT

4 スペアパーツ

品名	品番	適用ねじ
ガスケット	M-5G2	10-32UNF

KQ2-Aシリーズ

品名	品番	適用機種	材質	表面処理
管用 ナット	KQ01-P01AJ	KQ2E01-00AJ, KQ2E03-00AJ	黄銅	無電解 ニッケル めっき
	KQ07-P01AJ	KQ2E07-00AJ		
	KQ01-P01A	KQ2E01-00A, KQ2E03-00A, KQ2E01-35A KQ2E03-35A, KQ2LE01-00A, KQ2LE03-00A		—
	KQ05-P01A	KQ2E05-00A, KQ2E07-00A, KQ2E05-34A KQ2E07-35A, KQ2LE05-00A, KQ2LE07-00A		
	KQ09-P01A	KQ2E09-00A, KQ2E09-36A, KQ2LE09-00A		
	KQ11-P01A	KQ2E11-00A, KQ2E11-36A, KQ2LE11-00A		
	KQ13-P01A	KQ2E13-00A, KQ2E13-36A KQ2E13-37A, KQ2LE13-00A		

KQ2-Nシリーズ

品名	品番	適用機種	材質	表面処理
管用 ナット	KQ01-P01NJ	KQ2E01-00NJ, KQ2E03-00NJ	黄銅	無電解 ニッケル めっき
	KQ07-P01NJ	KQ2E07-00NJ		
	KQ01-P01N	KQ2E01-00N, KQ2E03-00N, KQ2E01-35N KQ2E03-35N, KQ2LE01-00N, KQ2LE03-00N		
	KQ05-P01N	KQ2E05-00N, KQ2E07-00N, KQ2E05-34N KQ2E07-35N, KQ2LE05-00N, KQ2LE07-00N		
	KQ09-P01N	KQ2E09-00N, KQ2E09-36N, KQ2LE09-00N		
	KQ11-P01N	KQ2E11-00N, KQ2E11-36N, KQ2LE11-00N		
	KQ13-P01N	KQ2E13-00N, KQ2E13-36N KQ2E13-37N, KQ2LE13-00N		

カラーキャップ

適用チューブ外径 インチ	型式	φD1	φD2	L	質量 g	備考
φ1/4	KQ2C-07□A	10.7	7.5	2.6	0.1	リリースプッシュ 外径拡大前製品対象
φ3/8	KQ2C-11□A	14.8	10.7	2.7	0.1	
φ1/2	KQ2C-13□A	18.5	13.9	2.7	0.1	

□記号／B(黒色)、R(赤色)、YR(橙色)、BR(茶色)、Y(黄色)、G(緑色)、CB(空色)、GR(灰色)、W(白色)、BU(青色)