

IZT40/41(-L)/42(-L) Series

仕様

質量 (g)

	コントローラ	高電圧電源モジュール
IZT40	210(230)	680(690)
IZT41(-L)	210(230)	680(690)
IZT42(-L)	210(230)	1350(1360)

※()内は、IO-Link対応品

エミッタカートリッジ数、バー質量 (g)

バー長さ記号		16	22	34	40	46	58	64	82	112	130	160	190	232	250
エミッタカートリッジ数(ヶ)		2	3	5	6	7	9	10	13	18	21	26	31	38	41
IZT40 IZT41 (バー共通)	高電圧ケーブル1m	360	420	530	590	650	760	820	990	1270	1440	1720	2010	2410	2580
	高電圧ケーブル2m	490	550	660	720	780	890	950	1120	1400	1570	1850	2140	2540	2710
	高電圧ケーブル3m	610	670	780	840	900	1010	1070	1240	1520	1690	1970	2260	2660	2830
IZT42	高電圧ケーブル1m	520	580	690	750	810	920	980	1150	1430	1600	1880	2170	2570	2740
	高電圧ケーブル2m	770	830	940	1000	1060	1170	1230	1400	1680	1850	2130	2420	2820	2990
	高電圧ケーブル3m	1010	1070	1180	1240	1300	1410	1470	1640	1920	2090	2370	2660	3060	3230

ACアダプタ(別売手配品)⇒P.78

型式	IZT40-CG1, IZT40-CG2
入力電圧	AC100V~240V, 50/60Hz
出力電流	1.9A
使用周囲温度	0~40℃
使用周囲湿度	35~65%Rh(結露なきこと)
質量	375g
安全規格	IEC62368-1