



高剛性パッド ベロウ形リブ・溝付

ZP3E Series



機種選定
方法

型式表示方法

パッド単体	ZP3E-	32	BM	N	-P	外形図／ 型式	構造図	取付金具 Ass'y
		①	②	③	④	P.221	P.233	P.237~
アダプタ付	ZP3E-	T	32	BM	N	-A10		
		①	②	③	④	⑥	P.221~	P.233~ P.237~
バッファ付	ZP3E-	T	32	BM	N	JB	10	
		①	②	③	④	⑤	P.224~	P.234 P.240

① 真空取出方向 ② パッド径 ③ 材質 ④ バッファ仕様 ⑤ バッファストローク ⑥ 接続ねじ

●ベロウ形リブ・溝付

① 真空取出方向

無記号	パッド単体
T	縦
Y	横

② パッド径

径	径
32	φ32
40	φ40
50	φ50
63	φ63
80	φ80
100	φ100
125	φ125

③ 材質

材質	材質
N	NBR
S	シリコンゴム※
U	ウレタンゴム
F	FKM
CL	吸着跡対策NBR

※FDA(米国食品医薬品局)規格番号: 21CFR § 177.2600「繰り返し使用を目的としたゴム製品」に適合

④ バッファ仕様

JB	仕様
	回り止めなし、プッシュ入り

⑤ バッファストローク

ストローク (mm)	パッド径 全サイズ
10	●
30	●
50	●

⑥ 接続ねじ

○: ZP3E-T/縦方向 ●: ZP3E-Y/横方向

⑥ 接続ねじ			真空取出口		パッド径(mm)	
形状	記号	サイズ	形状	サイズ	φ32~φ50	φ63~φ125
おねじ	A10	M10×1	接続ねじ兼用		○	—
	A16	M16×1.5			—	○
めねじ	B8	M8×1.25			○	—
	B10	M10×1.5			○	—
	B12	M12×1.75			—	○
	B18	M18×1.5			—	○
おねじ	AL14	M14×1	めねじ	Rc1/8	○	—
	AL16	M16×1.5		M5×0.8	●	—
めねじ	B8	M8×1.25		Rc1/8	—	○●
	B12	M12×1.75		M5×0.8	●	—
				Rc1/8	—	●

⑦ プレート

無記号	プレートなし
P	プレート付

高剛性
ZP3E

平形溝付

首振り
平形溝付

ベロウ形
リブ・溝付

首振りベロウ形
リブ・溝付

構造図

取付金具
Ass'y

共通
注意事項