


基本形／CG1BN

ジャバラ付





ø20～ø63の場合




ø80、ø100の場合


ジャバラ付 (mm)

チューブ内径	e	f	h	IJ	JH (参考値)	JW (参考値)	ℓ	ZZ
20	30	18	55	27	15.5	10.5	1/4ストローク	126(134)
25	30	19	62	32	16.5	10.5		133(141)
32	35	19	62	38	18.5	10.5		135(143)
40	35	19	70	48	21.5	10.5		150(159)
50	40	19	78	59	24	10.5		170(182)
63	40	20	78	72	24	10.5		170(182)
80	52	10	80	59	–	–		191(205)
100	62	7	80	71	–	–		191(205)

※ジャバラ付の最少ストロークは、20mmとなります。

ロッド先端めねじ形





ロッド先端めねじ形 (mm)

チューブ内径	A_1	H	MM	ZZ
20	8	13	M4×0.7	84(92)
25	8	14	M5×0.8	85(93)
32	12	14	M6×1	87(95)
40	13	15	M8×1.25	95(104)
50	18	16	M10×1.5	108(120)
63	18	16	M10×1.5	108(120)
80	21	19	M14×1.5	130(144)
100	25	22	M16×1.5	133(147)

※めねじをご使用の場合、ワーク材質によっては座金等を使用して、ロッド先端接触部が変形しないようご注意ください。