


ヘッド側フランジ形／CG1GN







※øEのインローはフランジに加工されています。


エアクッション付






ジャバラ付







ø80、ø100の場合

(mm)

チューブ内径	ストローク範囲		Rc、NPTポートの場合			Gポートの場合			A	AL	B	B1	C	D	E	F	FD	FT	FX	H	H1	I	J	K
	標準	ロングストローク	GA	GB	P	GA	GB	P																
20	～200	201～1500	12	10(12)	1/8	12	10(12)	M5×0.8	18	15.5	40	13	14	8	12	2	5.5	6	28	35	5	26	M4×0.7	5
25	～300	301～1500	12	10(12)	1/8	12.5	10(12.5)	M5×0.8	22	19.5	44	17	16.5	10	14	2	5.5	7	32	40	6	31	M5×0.8	5.5
32	～300	301～1500	12	10(12)	1/8	10.5	10(10.5)	1/8	22	19.5	53	17	20	12	18	2	6.6	7	38	40	6	38	M5×0.8	5.5
40	～300	301～1500	13	10(13)	1/8	13	10(10)	1/8	30	27	61	19	26	16	25	2	6.6	8	46	50	8	47	M6×1	6
50	～300	301～1500	14	12(14)	1/4	14	12(14)	1/4	35	32	76	27	32	20	30	2	9	9	58	58	11	58	M8×1.25	7
63	～300	301～1500	14	12(14)	1/4	14	12(14)	1/4	35	32	92	27	38	20	32	2	11	9	70	58	11	72	M10×1.5	7
80	～300	301～1500	20	16(20)	3/8	17.5	16(17.5)	3/8	40	37	104	32	50	25	40	3	11	11	82	71	13	89	M10×1.5	10
100	～300	301～1500	20	16(20)	1/2	17.5	16(17.5)	1/2	40	37	128	41	60	30	50	3	14	14	100	71	16	110	M12×1.75	10

(mm)

チューブ内径	KA	MM	NA	S	ZZ
20	6	M8×1.25	24	69(77)	112(120)
25	8	M10×1.25	29	69(77)	118(126)
32	10	M10×1.25	35.5	71(79)	120(128)
40	14	M14×1.5	44	78(87)	138(147)
50	18	M18×1.5	55	90(102)	159(171)
63	18	M18×1.5	69	90(102)	159(171)
80	22	M22×1.5	86	108(122)	193(207)
100	26	M26×1.5	106	108(122)	196(210)

※ロッド先端めねじ形につきましては基本形をご参照ください。
注）（ ）内寸法は、ロングストロークの場合。

エアクッション付

(mm)

チューブ内径	Rc、NPTポートの場合			WA	WB	Wθ	WH
	GA	GB	P				
20	12	10(12)	M5×0.8	16	15(16)	25°	1.5
25	12.5	10(12.5)	M5×0.8	16	14.5(16)	25°	1.5
32	12	10(12)	1/8	16	14(16)	25°	1.5
40	13	10(13)	1/8	17	15(17)	20°	1.5
50	14	12(14)	1/4	18	16(18)	20°	3
63	14	12(14)	1/4	18	17(18)	20°	3
80	20	16(20)	3/8	24	20(24)	20°	4
100	20	16(20)	1/2	24	20(24)	20°	4

ジャバラ付

(mm)

チューブ内径	e	f	h	IJ	JH (参考値)	JW (参考値)	ℓ	ZZ
20	30	18	55	27	15.5	10.5	1/4ストローク	132(140)
25	30	19	62	32	16.5	10.5		140(148)
32	35	19	62	38	18.5	10.5		142(150)
40	35	19	70	48	21.5	10.5		158(167)
50	40	19	78	59	24	10.5		179(191)
63	40	20	78	72	24	10.5		179(191)
80	52	10	80	59	—	—		202(216)
100	62	7	80	71	—	—		205(219)

※ジャバラ付の最少ストロークは、20mmとなります。