


クレビス形／CG1DN(ø20～ø63)



エアクッション付



ジャバラ付



(mm)

チューブ内径	ストローク範囲 標準	ストローク範囲 ロングストローク	Rc、NPTポートの場合 GA	Rc、NPTポートの場合 GB	Rc、NPTポートの場合 P	Gポートの場合 GA	Gポートの場合 GB	Gポートの場合 P	A	AL	B1	C	CD	CZ	D	E	F	H	H1	I	J	K	KA	L	MM	NA
20	～200	201～1500	12	10(12)	1/8	12	10(12)	M5×0.8	18	15.5	13	14	8	29	8	12	2	35	5	26	M4×0.7	5	6	14	M8×1.25	24
25	～300	301～1500	12	10(12)	1/8	12.5	10(12.5)	M5×0.8	22	19.5	17	16.5	10	33	10	14	2	40	6	31	M5×0.8	5.5	8	16	M10×1.25	29
32	～300	301～1500	12	10(12)	1/8	10.5	10(10.5)	1/8	22	19.5	17	20	12	40	12	18	2	40	6	38	M5×0.8	5.5	10	20	M10×1.25	35.5
40	～300	301～1500	13	10(13)	1/8	13	10(10)	1/8	30	27	19	26	14	49	16	25	2	50	8	47	M6×1	6	14	22	M14×1.5	44
50	～300	301～1500	14	12(14)	1/4	14	12(14)	1/4	35	32	27	32	16	60	20	30	2	58	11	58	M8×1.25	7	18	25	M18×1.5	55
63	～300	301～1500	14	12(14)	1/4	14	12(14)	1/4	35	32	27	38	18	74	20	32	2	58	11	72	M10×1.5	7	18	30	M18×1.5	69

(mm)

チューブ内径	RR	S	TT	TZ	Z	ZZ	適用ピン品番
20	11	69(77)	3.2	43.4	118(126)	129(137)	CD-G02
25	13	69(77)	3.2	48	125(133)	138(146)	CD-G25
32	15	71(79)	4.5	59.4	131(139)	146(154)	CD-G03
40	18	78(87)	4.5	71.4	150(159)	168(177)	CD-G04
50	20	90(102)	6	86	173(185)	193(205)	CD-G05
63	22	90(102)	8	105.4	178(190)	200(212)	CD-G06

エアクッション付

(mm)

チューブ内径	Rc、NPTポートの場合 GA	Rc、NPTポートの場合 GB	Rc、NPTポートの場合 P	WA	WB	Wθ	WH
20	12	10(12)	M5×0.8	16	15(16)	25°	1.5
25	12.5	10(12.5)	M5×0.8	16	14.5(16)	25°	1.5
32	12	10(12)	1/8	16	14(16)	25°	1.5
40	13	10(13)	1/8	17	15(17)	20°	1.5
50	14	12(14)	1/4	18	16(18)	20°	3
63	14	12(14)	1/4	18	17(18)	20°	3

ジャバラ付

(mm)

チューブ内径	e	f	h	IJ	JH (参考値)	JW (参考値)	ℓ	Z	ZZ
20	30	18	55	27	15.5	10.5	1/4ストローク	138(146)	149(157)
25	30	19	62	32	16.5	10.5		147(155)	160(168)
32	35	19	62	38	18.5	10.5		153(161)	168(176)
40	35	19	70	48	21.5	10.5		170(179)	188(197)
50	40	19	78	59	24	10.5		193(205)	213(225)
63	40	20	78	72	24	10.5		198(210)	220(232)

※ロッド先端めねじ形につきましては基本形をご参照ください。
注)（ ）内寸法は、ロングストロークの場合。

※ジャバラ付の最少ストロークは、20mmとなります。