


## クレビス形／CG1DN（ø80, ø100）




### エアクッション付




### ジャバラ付




(mm)

| チューブ内径 | ストローク範囲 | | Rc、NPTポートの場合 | | | Gポートの場合 | | | A | AL | B1 | C | CD | CX | CZ | D | E | F | H | H1 | I | J | K | KA | L | MM | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標準 | ロングストローク | GA | GB | P | GA | GB | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ～300 | 301～1500 | 20 | 16(20) | 3/8 | 17.5 | 16(17.5) | 3/8 | 40 | 37 | 32 | 50 | 18 | 28 | 56 | 25 | 40 | 3 | 71 | 13 | 89 | M10×1.5 | 10 | 22 | 35 | M22×1.5 | 86 |
| 100 | ～300 | 301～1500 | 20 | 16(20) | 1/2 | 17.5 | 16(17.5) | 1/2 | 40 | 37 | 41 | 60 | 22 | 32 | 64 | 30 | 50 | 3 | 71 | 16 | 110 | M12×1.75 | 10 | 26 | 43 | M26×1.5 | 106 |

(mm)

| チューブ内径 | RR | S | TZ | V | Z | ZZ | 適用ピン品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 18 | 108(122) | 64 | 26 | 214(228) | 232(246) | IY-G08 |
| 100 | 22 | 108(122) | 72 | 32 | 222(236) | 244(258) | IY-G10 |

※ロッド先端めねじ形につきましては基本形をご参照ください。
注）（ ）内寸法は、ロングストロークの場合。

### エアクッション付

(mm)

| チューブ内径 | Rc、NPTポートの場合 | | | WA | WB | Wθ | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GA | GB | P | | | | |
| 80 | 20 | 16(20) | 3/8 | 24 | 20(24) | 20° | 4 |
| 100 | 20 | 16(20) | 1/2 | 24 | 20(24) | 20° | 4 |

### ジャバラ付

(mm)

| チューブ内径 | e | f | h | IJ | ℓ | Z | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 52 | 10 | 80 | 59 | 1/4 ストローク | 223(237) | 241(255) |
| 100 | 62 | 7 | 80 | 71 | | 231(245) | 253(267) |

※ジャバラ付の最少ストロークは、20mmとなります。