

# クリーンレギュレータ用圧力計／ リミットインジケータ付 G46-SRA,B

RoHS



G46-10-02-SRA,B

・ご使用前に必ず、選定・取付の注意P.1299  
をご確認ください。

## 標準仕様

型式		G46-□-SRA	G46-□-SRB
形状		背面ねじタイプ	
注1) 接続ねじ		R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$	
注4) 使用流体		空気、水	空気、水
注5) 示度精度		±3%F.S.(フルスパン)	
部品洗浄(接流体部)		精密洗浄	一般脱脂洗浄
組立環境		クリーンルームM5.5 (クラス10000)	一般製造ライン
処理		注2) 禁油・禁水	
注3) 材質	ケース	ステンレス{SUS304(黒色メラミン塗装)}	
	透明カバー (表面処理)	ポリカーボネート(ハードコート処理)品番:G46-00-00-2	
	株	ステンレス(SUS316)	
	ブルドン管	ステンレス(SUS316)	
アタッチメント: カバーリング アセンブリ	C	品番:1305104-6A	
	C2	品番:1305104-12A	
梱包		・株部にポリキャップ付 ・密封ポリ袋	・株部にポリキャップ付 ・ポリ袋
質量(kg)		0.085	0.085

G  
GS  
PPA

注1) 圧力計を取付けする際は、締付け過ぎないように注意ください。破損の原因となります。

シール剤は、シールテープをご使用ください。

注2) 圧力計の製造において接流体部に水、油の残留がないように製作しています。

注3) 圧力計内部の可動部分(ギヤ等)は黄銅製です。

注4) 腐食性流体は除く。なお、凍結が生じないようにご注意ください。作動不良の原因となります。

また、流体:水を用いる場合はウォータハンマが加わらないように注意してください。

注5) 精度保証温度範囲は23℃±5℃となります。

## 型式(常備品) これ以外の型式もオーダーメイド品ですが、納期がかかる場合がありますので事前にお問合せください。

型式	注1) 圧力レンジ		表示単位	接続ねじ	備考
	MPa	psi			
G46-2-01~02-SRA	0~0.2		MPa	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$	—
G46-2-01~02-SRB					
G46-4-01~02-SRA					
G46-4-01~02-SRB	0~0.4			R $\frac{1}{4}$	
G46-7-02-SRA					
G46-7-02-SRB					
G46-10-02-SRA	0~1.0				
G46-10-02-SRB					

注1) 最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

## 型式(オーダーメイド品) これ以外の型式もオーダーメイド品ですが、納期がかかる場合がありますので事前にお問合せください。

型式	注1) 圧力レンジ		表示単位	接続ねじ	備考
	MPa	psi			
注2) G46-P10-01~02-SRB-X30	0~1.0	0~150	MPa・psi	R $\frac{1}{8}$ ・ $\frac{1}{4}$	—

注1) 最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

注2) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。