

電動アクチュエータ／高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動

LEJS Series LEJS40・63



型式表示方法

LEJS **H** **40** **NZ** **A** - **500**

① ② ③ ④ ⑤

① 精度

無記号	基本形
H	高精度形

② サイズ

40
63

③ 取付形状

NZ
NY
NX
NW※
NV※
NU※
NT※

※サイズ63のみ

④ リード[mm]

記号	LEJS40	LEJS63
H	24	30
A	16	20
B	8	10

⑤ ストローク[mm]

200
?
1500

※詳細は下記参照

ストローク対応表

型式	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
LEJS40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
LEJS63	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。

オートスイッチにつきましては、P.1224~1228をご参照ください。

適用モータ、取付形状対応表※2

適用モータ		サイズ／取付形状										
メーカー	シリーズ	40			63							
		NZ	NY	NX	NZ	NY	NX	NW	NV	NU	NT	
三菱電機(株)	MELSERVO JN/J4/J5	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
(株)安川電機	Σ-V/7	●※1	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
山洋電気(株)	SANMOTION R	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
オムロン(株)	OMNUC G5/1S	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
パナソニック(株)	MINAS A5/A6	● (MHMFのみ)	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
ファナック(株)	β is(-B)	●	—	—	● (β 1のみ)	—	—	●	—	—	—	—
日本電産サンキョー(株)	S-FLAG	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
(株)キーエンス	SV/SV2	●※1	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
富士電機(株)	ALPHA7	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	Kinetix MP/VP/TL	● (TLのみ)	—	—	—	—	—	● (MP/VPのみ)	—	—	—	● (TLのみ)
Beckhoff Automation GmbH	AM 30/31/80/81	●	—	—	—	—	—	● (80/81のみ)	—	● (30のみ)	● (31のみ)	—
Siemens AG	SIMOTICS S-1FK7	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—

※1 一部モータではコネクタがモータ本体よりはみ出します。取付面への干渉にご注意のうえ、選定してください。

※2 適用モータ、取付形状対応表は代表例です。次ページ以降の外形寸法図に記載されている「モータ取付部・適用モータ寸法表」をご確認のうえ、取付形状を選定してください。