



CCC(中国新強制認証制度)認証 該当製品ガイド

スイッチ付圧力計

スイッチ付圧力計 / マイクロスイッチ付

3C-GP46 Series

型式表示方法

3C-GP46-10-01ML2-C-X201



スイッチ付
圧力計

サイズ

記号	外径
46	φ42.5

最大表示圧力

記号	単位:MPa
10	1.0

接続ねじ

記号	サイズ
01	R 1/8
02	R 1/4

オプション

記号	仕様
無記号	—
M	M5(めねじ)付

●特殊仕様

記号	仕様
無記号	—
X201	リード線長さ3m

注) X3(接流体部SUS)仕様
は対応しておりません。

●アタッチメント

記号	仕様
無記号	カバーリングなし
C	透明カバー突出なし (透明カバー取外不可)

注) C1タイプ:透明カバー突出有
(透明カバー取外可能)は対応
しておりません。

●表示ランプ追加記号

無記号	仕様
無記号	ランプなし
L2	ネオンランプ付/ AC100~220V共用

●中国新強制認証制度適合品

フロースイッチ

ダイヤフラム式フロースイッチ

3C-IFW5 Series

型式表示方法

3C-IFW5 10-N03-11



ダイヤフラム式
フロースイッチ

設定流量

10	1~10L/min
20	10~20L/min
50	20~50L/min

ねじ種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G

●ランプ

0	ランプなし
1	ネオンランプ付(AC110V用 赤)
2	ネオンランプ付(AC110V用 緑)
3	ネオンランプ付(AC220V用 赤)
4	ネオンランプ付(AC220V用 緑)

●ターミナルボックス

0	ターミナルボックスなし(1a接点)
1	ターミナルボックス付(1a接点)
2	ターミナルボックス付(1b接点)

●接続口径

03	3/8
04	1/2
06	3/4

●中国新強制認証制度適合品



安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、
総合カタログ(Best Pneumatics)または製品カタログをご参照ください。