



フロースイッチ

パドル式フロースイッチ

3C-IF3 Series



型式表示方法

3C-IF3 1 1 - N 10 - 1 1

●接液部シール材質

0	NBR
1	FPM

●接液部金属材質

0	黄銅・リン青銅
1	SUS304

●接続口径

06	3/4
10	1

注1) IF3□0は06のみ

注2) IF3□1およびIF3□3は10のみ

●ねじ種類

無記号	Rc
N	NPT

●ON流量設定範囲

0	14~60L/min
1	20~1500L/min
3	36~2600L/min

●防水種別

0	開放型
1	防滴・防雨型 (IP42相当)
2	防沫・防噴流型 (IP44相当)

●パドル式フロースイッチ

●中国新強制認証制度適合品



安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、総合カタログ(Best Pneumatics)または製品カタログをご参照ください。