

# 牛皮革手袋(袖なしタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スルスル手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タフティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

**トラスコ** **Cow Grain Leather Gloves** **袖なし革手袋** **RoHS**

同商品群在庫数 **63** アイテム

特長 ●丈夫でしなやか、手によく馴染みます。  
仕様 ●厚さ:0.8mm ●袖なしタイプ  
材質 ●牛皮革  
製造国 ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.0	21.0	8.8
L	23.0	22.0	9.0
LL	24.0	23.0	9.4

拡大図

JK-14

トラスコ中山株[477724]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
836-4784	JK-14-M	¥1,406	¥1,640	M	10	75	1166(144)
123-5486	JK-14-L	¥1,406	¥1,640	L	10	80	9262(86)
836-4785	JK-14-LL	¥1,406	¥1,640	LL	10	95	1300(131)

商品の問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**トラスコ** **High Grade Cow Grain Leather Gloves** **袖なし革手袋** **RoHS**

同商品群在庫数 **63** アイテム

特長 ●滑らかなクレスト牛革を使用しています。  
●丈夫でしなやか、手によく馴染みます。  
仕様 ●厚さ:0.8mm ●袖なしタイプ  
材質 ●牛皮革  
製造国 ●中国

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.0	22.0	9.0

拡大図

TYK-KW (ホワイト) TYK-KY (イエロー)

トラスコ中山株[477724]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
253-8415	TYK-KW	¥1,560	¥1,820	ホワイト	フリー	10	65	3879(77)
253-8423	TYK-KY	¥1,671	¥1,950	イエロー	フリー	10	65	1422(90)

商品の問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**トラスコ** **Cow Split Leather Ar Welding Gloves** **アルゴン溶接用手袋 5本指** **RoHS**

同商品群在庫数 **63** アイテム

特長 ●アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。  
●掌部に牛皮革を使用する事で細かな作業に対応します。  
仕様 ●厚さ:袖部:1.2mm掌部:0.8mm  
材質 ●掌部:牛皮革 ●袖部:牛皮革 ●親指付根:本革当付  
製造国 ●中国

拡大図

TYA-T5

使用例

トラスコ中山株[477724]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	タイプ	全長(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
856-3402	TYA-T5	¥2,486	¥2,900	5本指	30	10	125	2482(129)

商品の問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

**シモン** **Cow Grain Leather Gloves** **牛皮革手袋“CG710”**

同商品群在庫数 **140** アイテム

特長 ●内縫いで糸が外に出ず切れにくいです。  
●厚めでソフトな革を使用しています。  
●柔軟性に富み、使い込むほど手に馴染みます。  
仕様 ●厚さ:0.8mm  
材質 ●牛皮革  
製造国 ●インド

拡大図

CG710

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.5	23.0	8.5

シモン[477724]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
789-5038	CG710	¥1,381	オープン	フリー	10	90	1322(104)

商品の問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

**シモン** **Cow Leather Gloves** **牛皮革手袋“CG715”**

同商品群在庫数 **140** アイテム

特長 ●柔軟性に富み、使い込むほど手に馴染みます。  
仕様 ●厚さ:0.8mm ●袖付  
材質 ●牛皮革  
製造国 ●中国

拡大図

CG-715

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	24.0	20.0	8.0
L	24.5	22.0	8.5
LL	25.0	23.0	9.0

シモン[477724]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
114-1774	CG-715-M	¥1,920	オープン	M	10	80	197(116)
368-0576	CG-715-L	¥1,920	オープン	L	10	90	2810(89)
114-1776	CG-715-LL	¥1,920	オープン	LL	10	100	763(148)

商品の問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

**シモン** **Cow Grain Leather Gloves** **牛皮革手袋“CG-720”**

同商品群在庫数 **140** アイテム

特長 ●柔軟性に富み、使い込むほど手に馴染みます。  
●掌と親指の付根に縫い目が無く糸切れしにくいです。  
仕様 ●厚さ:0.8mm  
材質 ●牛皮革  
製造国 ●インド

拡大図

CG720

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
24.0	22.0	8.7

シモン[477724]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
422-3187	CG720	¥1,157	オープン	フリー	10	90	5180(85)

商品の問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

**ユニワールド** **Cow Leather Gloves** **牛クレスト(ストレート)**

同商品群在庫数 **92** アイテム

特長 ●PRO向き牛革を使用しています。  
仕様 ●厚さ:0.8mm  
材質 ●牛クレスト革  
製造国 ●バングラデシュ

拡大図

880-L

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.0	21.0	9.4

ユニワールド[937390]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-0523	880-L	¥1,050	オープン	L	120	75	1286(124)

商品の問い合わせ:0120-393-663 <https://www.uniworld.jp/>

**ミドリ安全** **Cow Split Leather Gloves** **牛皮革手袋**

同商品群在庫数 **27** アイテム

特長 ●強度のある牛皮革を使用しました。  
●良質な革を使用しています。  
仕様 ●厚さ:1.0mm  
材質 ●牛皮革  
製造国 ●中国

拡大図

MT-14-GYUU-W

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.0	22.0	8.8

ミドリ安全株[883194]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-3314	MT-14-GYUU-W	¥1,900	¥1,900	フリー	12	80	429(96)

商品の問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>