

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**富士グローブ**  Pig Grain Leather Gloves  
**豚皮革手袋“EX-230”** 

特長 ● 摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。  
仕様 ● 厚さ:0.5~0.7mm  
材質 ● 豚皮革  
製造国 ● 中国



拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	21.0	21.0	8.5
L	22.0	22.5	8.8
LL	23.0	23.6	9.0

発注単位1双 富士グローブ機[837300]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
399-3469	5961	¥936	¥960	M	10	55	586(50)
399-3477	5910	¥936	¥960	L	10	60	4023(84)
399-3485	5962	¥936	¥960	LL	10	63	4057(80)

◎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>

**富士グローブ**  Pig Grain Leather Gloves  
**豚皮革手袋“F-808”** 

特長 ● 豚皮革で摩耗に強いです。  
● 軽量で柔らかく、ソフトな肌触りです。  
● 通気性に優れています。  
仕様 ● 厚さ:0.6~0.7mm  
材質 ● 豚皮革  
製造国 ● 中国



拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	21.0	22.0	8.5
L	22.0	23.0	8.8
LL	23.0	24.0	9.0

発注単位1双 富士グローブ機[837300]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
378-7290	5825	¥1,030	¥1,060	オープン	ホワイト	M	10	65
378-7249	5808	¥1,030	¥1,060	オープン	ホワイト	L	10	75
378-7303	5826	¥1,030	¥1,060	オープン	ホワイト	LL	10	80

◎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>

**シモン**  Pigskin Grain Leather Gloves  
**豚皮革手袋“PL715”** 

特長 ● 摩耗に強く、軽量で作業性・通気性に優れています。  
仕様 ● 厚さ:0.6mm  
● 袖付き  
材質 ● 豚皮革  
製造国 ● 中国



拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
フリー	24.5	22.0	8.5

発注単位1双 株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
449-3605	PL715	¥1,343	¥1,380	オープン	フリー	10	65

◎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

**シモン**  Pigskin Grain Leather Gloves  
**豚皮革手袋“PL714”** 

特長 ● 摩耗に強く、軽量で作業性・通気性に優れています。  
仕様 ● 厚さ:0.6mm  
材質 ● 豚皮革  
製造国 ● 中国



拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
フリー	22.0	22.0	9.0

発注単位1双 株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
287-5853	PL714	¥1,057	¥1,090	オープン	フリー	10	60

◎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

**シモン**  Pigskin Grain Leather Gloves  
**豚皮革手袋“PL160”** 

特長 ● 摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。  
● 手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。  
● 甲部にポリエステルを使用し、作業性が非常に良く、細かな作業に適しています。  
仕様 ● 厚さ:0.6mm  
材質 ● 手のひら部:豚皮革  
● 手甲部:ポリエステル  
製造国 ● 中国





拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
S	19.5	17.0	7.7	10	25	85(127)
M	20.5	18.0	8.0	10	28	194(68)
L	21.5	19.0	8.3	10	30	552(87)
LL	22.0	20.0	8.5	10	30	136(111)
3L	23.0	21.0	8.8	10	30	44(71)


発注単位1双 株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-2979	PL160 S	¥979	¥1,000	オープン	S	19.5	17.0	10	25	85(127)
308-7280	PL160 M	¥979	¥1,000	オープン	M	20.5	18.0	10	28	194(68)
308-7271	PL160 L	¥979	¥1,000	オープン	L	21.5	19.0	10	30	552(87)
819-2980	PL160 LL	¥979	¥1,000	オープン	LL	22.0	20.0	10	30	136(111)
819-2981	PL160 3L	¥979	¥1,000	オープン	3L	23.0	21.0	10	30	44(71)

◎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

**シモン**  Pigskin Grain Leather Gloves  
**豚皮革手袋“PL160”** 

特長 ● 摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。  
● 手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。  
● 甲部にポリエステルを使用し、作業性が非常に良く、細かな作業に適しています。  
仕様 ● 厚さ:0.6mm  
材質 ● 手のひら部:豚皮革  
● 手甲部:ポリエステル  
製造国 ● 中国



拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
S	19.5	17.0	7.7	10	25	85(127)
M	20.5	18.0	8.0	10	28	194(68)
L	21.5	19.0	8.3	10	30	552(87)
LL	22.0	20.0	8.5	10	30	136(111)
3L	23.0	21.0	8.8	10	30	44(71)

発注単位1双 株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-2979	PL160 S	¥979	¥1,000	オープン	S	19.5	17.0	10	25	85(127)
308-7280	PL160 M	¥979	¥1,000	オープン	M	20.5	18.0	10	28	194(68)
308-7271	PL160 L	¥979	¥1,000	オープン	L	21.5	19.0	10	30	552(87)
819-2980	PL160 LL	¥979	¥1,000	オープン	LL	22.0	20.0	10	30	136(111)
819-2981	PL160 3L	¥979	¥1,000	オープン	3L	23.0	21.0	10	30	44(71)

◎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

**おたふく**  Pigskin Leather Gloves  
**“豚革カフスなし”** 

特長 ● とっさの脱ぎはめにも便利なカフスなしタイプです。  
仕様 ● 厚さ:0.6~0.8mm  
材質 ● 豚皮革  
製造国 ● 中国



拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.0	21.0	8.0
L	23.0	22.0	8.5

発注単位1双 おたふく手袋機[558603]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
599-7429	R-30-M	¥823	¥960	M	10	60	25(35)
599-7411	R-30-L	¥823	¥960	L	10	70	552(149)

◎商品のお問い合わせ:0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

**ミドリ安全**  Pigskin Gloves  
**豚皮革手袋** 

特長 ● 良質の豚皮革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです。  
仕様 ● 厚さ:1.0mm  
材質 ● 豚皮革  
製造国 ● 中国



拡大図

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
フリー	23.0	24.5	8.5

発注単位1双 ミドリ安全機[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-2535	MT-14-BUTA-W	¥1,264	¥1,265	ホワイト	フリー	12	75	306(79)
819-2536	MT-14-BUTA-Y	¥1,297	¥1,298	イエロー	フリー	12	75	142(80)

◎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>