

ヤギ革手袋/羊革手袋

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ペンギンエース
Penguinace
同商品群
在庫数 **49** アイテム

HUSOLID Leather Driving Gloves

“ヒューソリッド レザードライビンググローブF”

特長 ●正確なステアリング操作や、集中してドライビングするためにゴートスキンを使用しています。
●使い込むうちに手に馴染み、次第にフィットします。

仕様 ●厚さ:0.2mm
材質 ●ゴートスキン
製造国 ●インドネシア



TH-604 (ブラック)



TH-605 (レッド)



TH-606 (メッシュ)

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
207-1903	TH-604	¥2,525	オープン	ブラック	フリー	15.5	23.5	4.0	5	59	14(-)
207-1904	TH-605	¥2,525	オープン	レッド	フリー	15.5	23.5	4.0	5	56	9(-)
207-1905	TH-606	¥2,525	オープン	メッシュ	フリー	15.5	23.5	4.0	5	57	12(-)

ペンギンエースジャパン株式会社[863423]

☎商品のお問い合わせ:03-3928-6444 <http://penguinace.co.jp/>

作業手袋

車手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タフティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

アトム
Atom
同商品群
在庫数 **3** アイテム

Goatskin Leather Reinforced Gloves

ヤギ革手袋“ヤギ皮レスキュー”(アテ付き)



特長 ●過酷な環境でも型崩れのしにくい上質なヤギ皮革を使用しています。
●薄くて柔らかいのに耐久性を損なわない革通好みの手袋です。
●手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。

材質 ●ヤギ革
製造国 ●日本



2037-L

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
L	23±1	21±1	8.0±0.5
LL	24±1	22±1	8.5±0.5

発注単位1双

アトム株式会社[752800]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
813-6773	2037-L	¥2,914	¥3,650	白	L	10	75	100(50)
813-6886	2037-LL	¥2,914	¥3,650	白	LL	10	85	60(75)

☎商品のお問い合わせ:0846-26-0021 <http://www.atom-glove.co.jp/>

シモン
Simon
同商品群
在庫数 **140** アイテム

Sheep Leather Gloves

レンジャー手袋“RG-120”

特長 ●フィット感のよい立体裁断を採用しています。●補強当革付です。

仕様 ●厚さ:0.6mm
●袖口:パイルゴムマジック式
材質 ●甲、マチ部:シープ革
●手のひら、補強部:ヤギ革
製造国 ●インドネシア



RG120

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.9	20.0	8.0
L	23.6	21.0	8.5
LL	24.3	22.0	9.0

発注単位1双

株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
837-0890	RG120-M	¥6,680	オープン	白	M	10	75	7(140)
837-0891	RG120-L	¥6,680	オープン	白	L	10	80	7(70)
837-0892	RG120-LL	¥6,680	オープン	白	LL	10	85	15(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

シモン
Simon
同商品群
在庫数 **140** アイテム

Sheep Leather Gloves

レンジャー手袋“RG-300”

特長 ●きめ細かく柔らかい羊革を使用しています。

仕様 ●厚さ:0.6mm
●袖口:パイルゴムマジック式
材質 ●羊革
製造国 ●インドネシア



RG-300

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.0	19.0	8.9
L	23.0	20.0	9.2
LL	23.5	21.0	9.5

発注単位1双

株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
149-5539	RG-300-M	¥1,834	オープン	ブラック	M	10	49	249(268)
149-5537	RG-300-L	¥1,834	オープン	ブラック	L	10	53	353(194)
149-5538	RG-300-LL	¥1,834	オープン	ブラック	LL	10	57	91(222)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

シモン
Simon
同商品群
在庫数 **140** アイテム

Sheep Leather Gloves

レンジャー手袋“RG-310”

特長 ●きめ細かく柔らかい羊革を使用しています。

仕様 ●厚さ:0.6mm
●補強当革付
●袖口:パイルゴムマジック式
材質 ●羊革
製造国 ●インドネシア



RG-310

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.0	19.0	8.9
L	23.0	20.0	9.2
LL	23.5	21.0	9.5

発注単位1双

株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
149-5658	RG-310-M	¥1,911	オープン	ブラック	M	10	53	66(300)
149-5656	RG-310-L	¥1,911	オープン	ブラック	L	10	57	148(232)
149-5657	RG-310-LL	¥1,911	オープン	ブラック	LL	10	61	21(263)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

シモン
Simon
同商品群
在庫数 **140** アイテム

Sheep Leather Gloves

レンジャー手袋“RG-210”

特長 ●きめ細かく柔らかいシープ革を使用しています。

仕様 ●厚さ:0.6mm
●袖口:パイルゴムマジック止め式
材質 ●シープ革
製造国 ●インドネシア



RG210

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.5	19.0	8.9
L	23.0	20.0	9.2
LL	23.5	21.0	9.5

発注単位1双

株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
837-0656	RG210-M	¥2,119	オープン	白	M	10	53	251(107)
837-0657	RG210-L	¥2,119	オープン	白	L	10	57	421(143)
837-0658	RG210-LL	¥2,119	オープン	白	LL	10	61	45(48)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

シモン
Simon
同商品群
在庫数 **140** アイテム

Sheep Leather Gloves

レンジャー手袋“RG-200”

特長 ●きめ細かく柔らかいシープ革を使用しています。

仕様 ●厚さ:0.6mm
●袖口:パイルゴムマジック止め式
材質 ●シープ革
製造国 ●インドネシア



RG200

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.5	19.0	8.9
L	23.0	20.0	9.2
LL	23.5	21.0	9.5

発注単位1双

株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
837-0653	RG200-M	¥2,000	オープン	白	M	10	49	192(178)
837-0654	RG200-L	¥2,000	オープン	白	L	10	53	175(127)
837-0655	RG200-LL	¥2,000	オープン	白	LL	10	57	71(162)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>